

Hadička z měkčeného PVC

Hadička odolná vůči kyselinám a zásadám

- Trvanlivá netoxická hadička odolná vůči kyselinám a zásadám

Technické parametry

Materiál:	měkčené PVC
Typ Isoflex:	autoklávovatelná při teplotě 121 °C
Typ K30:	teplotní rozsah -5 až +50 °C
Balení:	5 nebo 20 m (značky po 1 m)



Hadička silikonová

Isoflex					K30				
Světlost (mm)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Balení (m)	Katalogové číslo	Světlost (mm)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Balení (m)	Katalogové číslo
0,8	2,4	0,8	20	K001760.1	0,8	2,4	0,8	20	
0,8	2,4	0,8	5	K001760.2	0,8	2,4	0,8	5	
2,0	4,0	1,0	20	K001761.1	2,0	4,0	1,0	20	
2,0	4,0	1,0	5	K001761.2	2,0	4,0	1,0	5	
3,0	5,0	1,0	20		3,0	5,0	1,0	20	K003890.1
3,0	5,0	1,0	5		3,0	5,0	1,0	5	K003890.2
4,0	6,0	1,0	20	K001762.1	4,0	6,0	1,0	20	K003891.1
4,0	6,0	1,0	5	K001762.2	4,0	6,0	1,0	5	K003891.2
5,0	8,0	1,5	20	K001763.1	5,0	8,0	1,5	20	K003892.1
5,0	8,0	1,5	5	K001763.2	5,0	8,0	1,5	5	K003892.2
6,0	9,0	1,5	20	K001764.1	6,0	9,0	1,5	20	K003893.1
6,0	9,0	1,5	5	K001764.2	6,0	9,0	1,5	5	K003893.2
7,0	11,0	2,0	20	K001765.1	7,0	11,0	2,0	20	
7,0	11,0	2,0	5	K001765.2	7,0	11,0	2,0	5	
8,0	12,0	2,0	20	K001766.1	8,0	12,0	2,0	20	K003894.1

8,0	12,0	2,0	5	K001766.2	8,0	12,0	2,0	5	K003894.2
10,0	14,0	2,0	20	K001767.1	10,0	14,0	2,0	20	K003895.1
10,0	14,0	2,0	5	K001767.2	10,0	14,0	2,0	5	K003895.2
12,0	17,0	2,5	20	K001768.1	12,0	17,0	2,5	20	K003896.1
12,0	17,0	2,5	5	K001768.2	12,0	17,0	2,5	5	K003896.2