

Hořáky pistolové

Univerzální hořáky pro sterilizaci plamenem a jiné práce s plamenem



Hořák pistolový ruční

Ruční hořák s plnitelným rezervoárem plynu

- Piezo-elektrické zapalování, bezpečnostní vypínač
- Robustní kovová konstrukce s protiskluzným povrchem

Technické parametry

Maximální teplota plamene:	max. 1300 °C
Rozměry:	průměr držáku 30 mm, celková výška 150 mm
Zdroj plynu:	plyn (kapalný butan) pro plynové zapalovače

Popis	Katalogové číslo
Ruční pistolový hořák	I952821
Kapalný plyn do zapalovačů (250 ml)	R165251

Pistolový hořák dodáváme nenaplněný, náplň nutno objednat samostatně



Hořák pistolový ruční

Hořák pistolový POWERJET

Přenosný ruční laboratorní hořák na propan-butanové bombičky

- Automatické piezo elektrické zapalování
- Nastavitelná velikost plamene
- Krátkodobé ožehnutí nebo trvalé hoření

Technické parametry

Maximální teplota plamene:	přibližně 1350 °C
Rozměry:	150 x 180 mm
Zdroj plynu:	bombička GC 1750
Kapacita bombičky GC 1750:	175 g (směs 70/30 butan/propan)

Popis	Katalogové číslo
Pistolový hořák POWERJET	I523521
Bombičky GC 1750 (6 ks)	I523621

Bombičky GC 1750 nutno objednávat samostatně, nejsou součástí dodávky.



Hořák pistolový POWERJET



Hořák pistolový POWERJET 2

Přenosný ruční laboratorní hořák na plynové bombičky nebo pro přímé napojení na zdroj plynu

- Nastavitelná velikost plamene
- Automatické piezo elektrické zapalování
- Krátkodobé ožehnutí nebo trvalé hoření

Technické parametry

Maximální teplota plamene:	max 1350 °C v závislosti na složení plynu
Rozměry:	150 x 210 mm
Použitelný plyn:	propane, butan, zemní plyn nebo bombičky CV 360
Kapacita bombičky CV 360:	52 g (100% butan)

Popis	Katalogové číslo
Pistolový hořák POWERJET 2	I565621
Bombičky CV 360 (6 ks)	R092771

Hořák POWERJET 2 dodáváme s adaptérem na bombičky CV 360, tryskou pro propan, butan a zemní plyn, příslušenstvím pro připojení plynové hadice a nerezovým stojánkem. Bombičky CV 360 objednávejte samostatně, nejsou součástí dodávky.



Hořák pistolový POWERJET 2

