

Hustoměr přenosný DMA 35 Basic | ANTON PAAR

Lehký hustoměr umožňující měřit hustotu či koncentraci vzorků přímo v místě potřeby

- Jedno zařízení nahradí všechny skleněné hustoměry na pracovišti
- Přesné, rychlé a intuitivní měření hustoty kapalin přímo v provozu
- Nejlehčí přenosný hustoměr na trhu
- Podsvícený displej a měřicí cela pro pohodlný provoz, a to i za temna
- Plochá konstrukce, jednoduchý na přenos i uskladnění
- Použití například při analýze vína a vinného moštu, mladiny a zdánlivého extraktu při výrobě piva nebo stanovení hustoty kyseliny sírové v olověných akumulátorech
- Integrované převodní tabulky: výsledky jsou zobrazeny ve zvolených jednotkách bez nutnosti dalších výpočtů
- Ochranný kufřík, gumový kryt a popruh k dispozici pro bezpečný provoz na pracovišti

Technické parametry

Rozsah měření:	0 - 3 g/cm ³
Přesnost měření:	±0,001 g/cm ³
Objem vzorku:	2 ml
Teplotní rozsah:	-10 až +50 °C
Přesnost teploty:	+mn0,02 °C
Vnitřní paměť:	1 024 měřených výsledků, 20 metod měření, 100 ID vzorků
Krytí :	IP 54
Napájení:	3 V (2 x AA tužková baterie)
Rozměry:	140 mm x 138 mm x 27 mm
Hmotnost:	345 g



Hustoměr DMA 35 basic



Hustoměr DMA 35 Basic

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
DMA 35 Basic	1	L084138