

Hustoměr provozní

Hustoměry s různými měřicími rozsahy v provedení bez teploměru nebo s teploměrem

- Vyměření stupnice při teplotě +20°C (referenční teplota)

Technické parametry

Rozsah teplot (hustoměry s teploměrem) :

0 až +30 °C, dělení 1 °C

Náplň teploměru (hustoměry s teploměrem) :

červená organická náplň



Provozní hustoměry s rozsahem 200 kg/m³

Technické parametry

Dělení stupnice:

2 kg/m³

Celková délka hustoměru :

360 mm

Bez teploměru			S teploměrem		
Rozsah stupnice (kg/m ³)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Rozsah stupnice (kg/m ³)	Balení (ks)	Katalogové číslo
800-1000	1	L310201.02	800-1000	1	L311201.02
1000-1200	1	L310201.03	1000-1200	1	L311201.03
1200-1400	1	L310201.04	1200-1400	1	L311201.04
1400-1600	1	L310201.05	1400-1600	1	L311201.05
1600-1800	1	L310201.06	1600-1800	1	L311201.06
1800-2000	1	L310201.07	1800-2000	1	L311201.07



Provozní hustoměry s rozsahem 50 kg/m³

Technické parametry

Dělení stupnice:

1 kg/m³

Celková délka hustoměru :

320 mm

Bez teploměru			S teploměrem		
Rozsah stupnice (kg/m ³)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Rozsah stupnice (kg/m ³)	Balení (ks)	Katalogové číslo
700-750	1	L310101.03	700-750	1	L311101.03
750-800	1	L310101.04	750-800	1	L311101.04
800-850	1	L310101.05	800-850	1	L311101.05
850-900	1	L310101.06	850-900	1	L311101.06
900-950	1	L310101.07	900-950	1	L311101.07
950-1000	1	L310101.08	950-1000	1	L311101.08
1000-1050	1	L310101.09	1000-1050	1	L311101.09
1050-1100	1	L310101.10	1050-1100	1	L311101.10
1100-1150	1	L310101.11	1100-1150	1	L311101.11
1150-1200	1	L310101.12	1150-1200	1	L311101.12
1200-1250	1	L310101.13	1200-1250	1	L311101.13
1250-1300	1	L310101.14	1250-1300	1	L311101.14
1300-1350	1	L310101.15	1300-1350	1	L311101.15
1350-1400	1	L310101.16	1350-1400	1	L311101.16
1400-1450	1	L310101.17	1400-1450	1	L311101.17
1450-1500	1	L310101.18	1450-1500	1	L311101.18
1500-1550	1	L310101.19	1500-1550	1	L311101.19
1550-1600	1	L310101.20	1550-1600	1	L311101.20
1600-1650	1	L310101.21	1600-1650	1	L311101.21
1650-1700	1	L310101.22	1650-1700	1	L311101.22
1700-1750	1	L310101.23	1700-1750	1	L311101.23
1750-1800	1	L310101.24	1750-1800	1	L311101.24
1800-1850	1	L310101.25	1800-1850	1	L311101.25
1850-1900	1	L310101.26	1850-1900	1	L311101.26

1900-1950	1	L310101.27	1900-1950	1	L311101.27
1950-2000	1	L310101.28	1950-2000	1	L311101.28



Provozní hustoměr bez teploměru



Provozní hustoměr s teploměrem

Provozní hustoměry s rozsahem 100 kg/m³

Technické parametry

Dělení stupnice:

1 kg/m³

Celková délka hustoměru :

360 mm

Bez teploměru			S teploměrem		
Rozsah stupnice (kg/m ³)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Rozsah stupnice (kg/m ³)	Balení (ks)	Katalogové číslo
700-800	1	L310102.32	700-800	1	L311102.32
800-900	1	L310102.33	800-900	1	L311102.33
900-1000	1	L310102.34	900-1000	1	L311102.34
1000-1100	1	L310102.35	1000-1100	1	L311102.35
1100-1200	1	L310102.36	1100-1200	1	L311102.36
1200-1300	1	L310102.37	1200-1300	1	L311102.37
1300-1400	1	L310102.38	1300-1400	1	L311102.38
1400-1500	1	L310102.39	1400-1500	1	L311102.39
1500-1600	1	L310102.40	1500-1600	1	L311102.40
1600-1700	1	L310102.41	1600-1700	1	L311102.41
1700-1800	1	L310102.42	1700-1800	1	L311102.42
1800-1900	1	L310102.43	1800-1900	1	L311102.43
1900-2000	1	L310102.44	1900-2000	1	L311102.44

