

Kádinka nízká PP a TPX s reliéfní orientační stupnicí | BRAND

Autoklávovatelná čirá nebo průsvitná kádinka s výlevkou

Technické parametry

Teplotní rozsah PP kádinky:

0 až 125 °C

Teplotní rozsah TPX kádinky:

20 až 150 °C



Kádinka nízká PP s reliéfní stupnicí



Kádinka nízká TPX s reliéfní stupnicí

Materiál	Objem (ml)	Dělení (ml)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
PP	50	10	50	60	1	P189028
PP	100	20	59	70	1	P189038
PP	2 000	200	150	187	1	P189064
TPX	50	10	50	60	1	P188928
TPX	400	50	92	110	1	P188952
TPX	600	50	103	125	1	P188956
TPX	1000	100	129	147	1	P188962