

Kohout hadicový vícecestný

Dvoucestný a třícestný kohout

- Kohout z PVDF má vyšší teplotní a mechanickou odolnost a lze ho autoklávovat

Technické parametry

Maximální tlak:

1,5 bar



Kohout hadicový dvoucestný



Kohout hadicový třícestný

Červeno-bílý PE kohout					Přírodní PVDF kohout				
Druh	Vnější průměr kohoutu (mm)	Vnitřní průměr hadičky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Druh	Vnější průměr kohoutu (mm)	Vnitřní průměr hadičky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Dvoucestný	4	4,5-6,5	1	R101521	Dvoucestný	4	4,5-6,5	1	R176151
Dvoucestný	6	6,5-8,5	1	R101621	Dvoucestný	6	6,5-8,5	1	R176251
Dvoucestný	8	8,5-10,5	1	R101721	Dvoucestný	8	8,5-10,5	1	R176351
Třícestný	4	4,5-6,5	1	R101821	Třícestný	4	4,5-6,5	1	R176651
Třícestný	6	6,5-8,5	1	R101921	Třícestný	6	6,5-8,5	1	R176751
Třícestný	8	8,5-10,5	1	R102021	Třícestný	8	8,5-10,5	1	R176851