

Lázeň vodní třepaná LSB Aqua Pro | GRANT

Dvě velikosti reciprokých třepacích lázní pro tři různé, snadno vyměnitelné držáky

- Časový spínač, signál konce nastaveného času a výpustní kohout
- Magnetický převod pohybu na držák bez mechanického ramene zaručuje tichý chod v celém rozsahu rychlosti třepání
- Pomalý start brání vystříknutí třepaného materiálu z nádoby
- Digitální PID regulace pro rychlý ohřev a přesné dodržování nastavené teploty v celém teplotním rozsahu
- Dva individuálně nastavitelné programy pro teplotu a rychlost třepání
- Pevně nastavená tepelná pojistka a uživatelem nastavitelná maximální dosažitelná teplota
- NOVĚ - součástí lázně je univerzální pérový držák pro kulaté baňky, Erlenmeyerovy baňky a kádinky

Technické parametry

Model	LSB Aqua 12 Pro	LSB Aqua 18 Pro
Minimální/maximální pracovní objem	5/12 l	7,5/18 l
Minimální pracovní hloubka	60 mm	60 mm
Rozsah teplot	okolí +5 až +99 °C	okolí +5 až +99 °C
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C
Teplotní stabilita / uniformita při 70 °C	±0,1 °C / ±0,1 °C	±0,1 °C / ±0,1 °C
Rychlost reciprokého třepání	20-200 kyvů/min (v závislosti na zatížení)	20-200 kyvů/min (v závislosti na zatížení)
Výkyv	20 mm	20 mm
Rozměry třepaného držáku	240 x 235 mm	235 x 420 mm
Vnitřní rozměry (š x h x v)	298 x 323 x 118 mm	298 x 500 x 118 mm
Doporučené maximální zatížení	5 kg	5 kg
Časovač	1-999 min	1-999 min
Celkový příkon	0,8 kW	1,4 kW
Pracovní prostředí	5 až 40 °C, max 80 % RH	5 až 40 °C, max 80 % RH
Vnější rozměry (š x h x v)	360 x 380 x 275 mm	335 x 565 x 275 mm
Hmotnost	9,2 kg	11,2 kg



www.p-lab.cz



www.p-lab.cz

Popis	Katalogové číslo
LSB Aqua 12 Pro s univerzálním držákem TU12	G705012
LSB Aqua 18 Pro s univerzálním držákem TU18	G705018

Třepané vodní lázně se dodáváme včetně polykarbonátového sedlového víka a univerzálního pérového držáku. Možnosti využití univerzálního držáku a další třepané držáky, které je nutno objednávat samostatně - viz "Příslušenství pro třepané vodní lázně Grant".