

## Lázně vodní nemíchané digitální WTB | MEMMERT

Digitální vodní lázně se šikmým nebo plochým víkem

- Vana i plášť z vysoce kvalitní, korozivzdorná nerez oceli, vana bez rohů a hran pro snadné čištění
- Intuitivní 3,5 " barevný grafický displej s dotykovou obrazovkou pro snadné nastavování teploty a času
- Uživatelsky přívětivé menu, vlastní 2bodová kalibrace
- Topný systém chráněný proti korozi mimo vlastní pracovní prostor
- Nezávislý omezovač teploty pro vypnutí topení v případě poruchy
- Vizuální a akustický alarm překročení individuálně nastavené teploty
- Digitální integrovaný časový spínač od 1 min do 99 hod 59 min
- Ventil pro vypouštění kapaliny z vany bez nutnosti ji naklánět
- 6 velikostních modelů o objemu 7 až 51 litrů ve verzi se šikmým víkem nebo plochým víkem s otvory
- Přídavné třepací zařízení umožňuje použít lázeň pro reciproké třepání baněk a stojánek se zkumavkami
- Model s externím čerpadlem zajišťujícím nepřetržitou cirkulaci média pro maximální teplotní homogenitu v celém objemu lázně

### Technické parametry

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Teplota :                      | teplota okolí +5 až 100 °C      |
| Nastavitelný rozsah teplot :   | +10 až 100 °C, po 0,1 °C        |
| Teplotní stabilita/homogenita: | +mn0,1 °C/+mn0,25 °C            |
| Tepelná ochrana :              | pevně nastavený tepelný vypínač |
| Časový spínač:                 | 1 min až 99 hod 59 min          |

| Model | Objem | Vnitřní rozměry (š x h x v) | Vnější rozměry (š x h x v) | Min. výška hladiny | Příkon  | Hmotnost |
|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|---------|----------|
| WTB6  | 7 l   | 277 x 217 x 150 mm          | 349 x 289 x 328 mm         | 40 mm              | 1 000 W | 6 kg     |
| WTB11 | 10 l  | 267 x 207 x 200 mm          | 349 x 289 x 378 mm         | 40 mm              | 1 000 W | 7 kg     |
| WTB15 | 17 l  | 482 x 277 x 150 mm          | 554 x 349 x 328 mm         | 20 mm              | 1 420 W | 9 kg     |
| WTB24 | 23 l  | 472 x 267 x 200 mm          | 554 x 349 x 378 mm         | 20 mm              | 1 420 W | 10 kg    |
| WTB35 | 37 l  | 602 x 482 x 150 mm          | 679 x 554 x 328 mm         | 20 mm              | 2 800 W | 14 kg    |
| WTB50 | 51 l  | 592 x 472 x 200 mm          | 679 x 554 x 378 mm         | 20 mm              | 2 800 W | 16 kg    |



## Lázeň se šikmým víkem

Vodní lázně s odklápěcím víkem

- Při teplotách nad 60 °C zabraňuje šikmé víko nadbytečnému odpařování vody z lázně

| Model | Objem (l) | Katalogové číslo |
|-------|-----------|------------------|
| WTB6  | 7         | R.1EYA.1         |
| WTB11 | 10        | R.1EYC.1         |
| WTB15 | 17        | R.1EYE.1         |
| WTB24 | 23        | R.1EYH.1         |
| WTB35 | 37        | R.1EYK.1         |
| WTB50 | 51        | R.1EYL.1         |

Lázně dodáváme komplet se šikmým krytem a návodem.



Lázeň WTB6 se šikmým víkem



Lázeň WTB11 se šikmým víkem



Lázeň WTB15 se šikmým víkem



Lázeň WTB24 se šikmým víkem



Lázen WTB35 se šikmým víkem



Lázen WTB50 se šikmým víkem

## Rošt pro vodní lázně se šikmým víkem

Oboustranně použitelný rošt pro zvýšení dna vodní lázně


### Technické parametry

Výška roštu: 30 nebo 60 mm

Materiál: nerezový plech

| Rošt pro lázeň | Katalogové číslo |
|----------------|------------------|
| WTB6 a WTB11   | R.1EYN.1         |
| WTB15 a WTB24  | R.1EYP.1         |
| WTB35 a WTB50  | R.1EYT.1         |

Nerezové stojánky do vodních lázní MEMMERT jsou k dispozici na doptání



Rošt pro lázně WTB6 a WTB11



Rošt pro lázně WTB15 a WTB24



P-LAB

Rošt pro lázně WTB35 a WTB50

## Lázeň s plochým víkem s otvory

Vodní lázně s otvory ve víku se sadou kroužků

- Otvory ve víku lázní se sadou kroužků pro zakrytí volného prostoru okolo hrdla nádoby
- Rozměry a technické parametry jsou stejné jako u lázní se sedlovým víkem

| Model | Objem (l) | Počet otvorů | Max. průměr otvoru (mm) | Průměry kroužků (mm) | Katalogové číslo |
|-------|-----------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| WTB6  | 7         | 3            | 87                      | 65, 45, 25           | R.1EXX.1         |
| WTB11 | 10        | 3            | 87                      | 65, 45, 25           | R.1EXY.1         |
| WTB15 | 17        | 6            | 107                     | 85, 65, 45, 25       | R.1EY0.1         |
| WTB24 | 23        | 6            | 107                     | 85, 65, 45, 25       | R.1EY1.1         |
| WTB35 | 37        | 8            | 107                     | 85, 65, 45, 25       | R.1EY2.1         |
| WTB50 | 51        | 8            | 107                     | 85, 65, 45, 25       | R.1EY3.1         |

Lázně dodáváme komplet s plochým krytem se sadami prstenů a návodem.



P-LAB

Lázeň WTB6 bez víka



P-LAB

Lázeň WTB11 bez víka



Lázeň WTB15 bez víka



Lázeň WTB24 bez víka



Lázeň WTB35 bez víka



Lázeň WTB50 bez víka



Víko s otvory pro lázně WTB6 a WTB11



Víko s otvory pro lázně WTB15 a WTB24



Víko s otvory pro lázně WTB35 a WTB50

## Lázeň s třepacím mechanismem

Standardní vodní lázně s vloženým mechanismem umožňujícím reciproké třepání

- Na nosný rám třepacího mechanismu lze uchytit stojánky na zkumavky nebo závěs s perforovanou policí pro uchycení klem na baňky
- Rozměry a technické parametry lázně jsou stejné jako u lázní se sedlovým víkem

## Technické parametry

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Rychlost třepání : | 35 až 160 kyvů/min |
| Výkyv:             | 15 mm              |

| Model | Objem (l) | Katalogové číslo |
|-------|-----------|------------------|
| WTB15 | 17        | R.1EYX.1         |
| WTB24 | 23        | R.1EYY.1         |
| WTB35 | 37        | R.1H00.1         |
| WTB50 | 51        | R.1H01.1         |

Lázně dodáváme se šikmým víkem a třepacím zařízením s nosným rámem, závěsem s perforovanou montážní policí pro uchycení klem na baňky (vhodné klemy je nutno objednat samostatně) a návodem.

Nerezové stojánky do vodních lázní MEMMERT jsou k dispozici na doptání, pro jejich použití je nutno závěs s perforovanou policí odstranit.



Lázeň WTB s třepacím mechanismem

## Příslušenství pro třepací mechanismus

Pérové klemy pro uchycení baněk na perforovanou polici nosiče třepacího rámu

| Popis                            | Katalogové číslo |
|----------------------------------|------------------|
| Klema pro 100 ml baňky (max. 18) | M734011          |
| Klema pro 200 ml baňky (max. 14) | M734012          |
| Klema pro 300 ml baňky (max.14)  | M734013          |
| Klema pro 500 ml baňky (max. 8)  | M734014          |



Klema pro 100 ml baňky



Klema pro 200 ml baňky



Klema pro 300 ml baňky



Klema pro 500 ml baňky

## Lázeň s čerpadlem

Lázně se šikmým víkem a externím čerpadlem pro nepřetržitou cirkulaci média v lázni

- Externí čerpadlo zajišťuje maximální teplotní homogenitu celého objemu temperovaného media
- Čerpadlo lze zapnout a vypnout
- Rozměry a technické parametry jsou stejné jako u lázní se sedlovým víkem

| Model | Objem (l) | Katalogové číslo |
|-------|-----------|------------------|
| WTB6  | 7         | R.1EY4.1         |
| WTB11 | 10        | R.1EY5.1         |
| WTB15 | 17        | R.1EY6.1         |
| WTB24 | 23        | R.1EY7.1         |
| WTB35 | 37        | R.1EY8.1         |

|       |    |          |
|-------|----|----------|
| WTB50 | 51 | R.1EY9.1 |
|-------|----|----------|

Lázně dodáváme se šikmým víkem, externí čerpací jednotkou, instalační a připojovací sadou a návodem.



Lázaň WTB15 s čerpadlem