

Lihoměr provozní a orientační

Lihoměr bez teploměru nebo s teploměrem v těle lihoměru

Technické parametry

Rozsah teplot (lihoměry s teploměrem):

0 až +30 °C, dělení 1 °C

Náplň teploměru (lihoměry s teploměrem):

červená organická náplň

Lihoměr provozní

Technické parametry

Délka :

290 mm

Bez teploměru				S teploměrem			
Měřicí rozsah (obj. %)	Dělení (obj. %)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Měřicí rozsah (obj. %)	Dělení (obj. %)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0 - 45	0,5	1	L340051	0 - 45	0,5	1	L341051
45 - 70	0,5	1	L340052	45 - 70	0,5	1	L341052
70 - 100	0,5	1	L340053	70 - 100	0,5	1	L341053
0 - 70	1,0	1	L340101	0 - 70	1,0	1	L341101



Provozní lihoměr bez teploměru



Orientační lihoměr s teploměrem

Lihoměr orientační

Bez teploměru					S teploměrem				
Měřicí rozsah (obj. %)	Dělení (obj. %)	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Měřicí rozsah (obj. %)	Dělení (obj. %)	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0 - 100	2	370	1	L340201	0 - 100	2	370	1	L341201

0 - 100	2	220	1	L340202	0 - 100	2	220	1	
0 - 40	2	220	1	L340203	0 - 40	2	220	1	
40 - 70	2	220	1	L340204	40 - 70	2	220	1	
70 - 100	2	220	1	L340205	70 - 100	2	220	1	



Lihoměr orientační bez teploměru



Lihoměr orientační s teploměrem