

Lupa stolní s osvětlením VarioLEDflex

Stolní kombinovaná LED lampa a lupa na ohebném stojanu

- Nezkreslující asférická lehká lupa z PMX s keramickým potahem cera-tec® odolná proti poškrábání
- Osvětlení bez stínů, přepínání mezi kruhovým a segmentovým osvětlením pro kontrolu povrchových struktur
- Přesné nastavení pozice díky pružnému stojanu typu " husího krku" s možností naklánění čočky
- Bezpečné upevnění k desce stolu šroubovací svorkou

Technické parametry

Zvětšení :	2,5 x (6 dioptrií)
Průměr čočky:	76 mm
Osvětlení:	6 000 lx (při pracovní vzdálenosti 15 cm)
Počet LED diod:	63
Příkon:	5 W
Barva světla:	> 6 000 K (studená bílá)
Životnost LED diod:	přibližně 50 000 hod
Délka ramene:	350 mm
Max. tloušťka desky stolu:	60 mm
Napájení:	110-230 V, 50-60 Hz



Lupa stolní s osvětlením VarioLEDflex



Lupa stolní s osvětlením VarioLEDflex



Lupa stolní s osvětlením VarioLEDflex

Popis	Katalogové číslo
Stolní lupa se svorkou	R.AEA3.1

Lupu dodáváme s univerzálním síťovým adaptérem a robustní ocelovou svorkou