

Míchačka hřídelová Hei-TORQUE Core | HEIDOLPH

Digitální míchačka s vrchním mícháním pro média s nízkou až střední viskozitou do objemu 25 l

- Kompaktní míchačka s jednoduchým ovládáním pomocí jediného otočného knoflíku
- Elektronická kontrola plynule nastavitelných otáček udržuje konstantní otáčky i při změně viskozity media
- TFT displej pro digitální zobrazení aktuálních i nastavených hodnot otáček a časového průběhu
- Zobrazení hodnot kroutícího momentu pro sledování změny viskozity media pomocí symbolů
- Tlačítko "MAX" pro okamžité dosažení maximálních otáček
- Kontinuální provoz nebo časovač v rozsahu 1 vteřiny až 99 hod, 59 min a 59 vteřin
- Displej krytý sklem a hermeticky těsné pouzdro míchačky chrání vnitřní části před korozí i v silně agresivním prostředí
- Rychloupínací sklíčidlo pro upnutí bez použití nástrojů, zvukový signál potvrzuje pevné uchycení míchadla
- Tepelná pojistka vypne přístroj v případě přetížení a přehřátí, informace se zobrazí na displeji
- Míchačka vyrobené v Německu, prodloužená záruka výrobce 3 roky

Technické parametry

Max. míchaný objem:	25 l vody
Otáčky:	20-2 000 ot/min
Přesnost nastavení otáček:	± 1 %
Počet rychlostních stupňů:	1
Max. kroutící moment:	40 Ncm (65 Ncm krátkodobě)
Max. viskozita:	10 000 mPas
Displej:	TFT 2,4" monochromatický
Zobrazení hodnoty kroutícího momentu:	pomocí symbolů
Časovač :	1 vteřina až 99 hod, 59 min a 59 vteřin, nebo kontinuálně
Průměr hřídele :	0,5 - 10,5 mm
Rozměry upevňovací tyčky (Ø x délka) :	13 x 160 mm
Krytí :	IP 42
Příkon:	105 W
Napájení:	100 - 230 V, 50/60 Hz
Rozměry (š x h x v):	70 x 95 x 192 mm
Hmotnost:	2,3 kg



Model	Max. míchaný objem (l vody)	Max. kroutící moment (Ncm)	Max. viskozita (mPas)	Katalogové číslo
Hei-TORQUE Core	25	40	10 000	H501604

Míchačku dodáváme s upevňovací tyčkou a návodem na použití. Stojany a míchadla objednávejte samostatně.

Příslušenství pro míchačky

- Stojany s podstavcem ve tvaru písmene "H" pro bezpečné a stabilní uchycení míchačky
- Teleskopický stojan pro jednoduchou výměnu nádob a míchadel
- Křížová svorka pro stojany S2, S2 XXL a teleskopický stojan, průměr 13-32 mm
- Průsvitný kryt z PMMA pro ochranu před zraněním rotujícími částmi míchačky, kryt lze uchytit přímo na tělo míchačky

Technické parametry

Vzdálenost ramen podstavce:

370 mm

Popis	Katalogové číslo
Univerzální stojan S2	H570120
Univerzální stojan S2 XXL	H570122
Teleskopický stojan	H570121
Svorka stojanová	H570220
Průsvitný kryt	H509080