

Míchačka hřídelová řady OHS | VELP

Digitální míchačky s vrchním mícháním s USB nebo WIFI

- Přesné digitální nastavení a kontrola otáček a času na displeji, kontinuální provoz nebo časový spínač
- Sedmimístný LCD displej modelů Digital a 3,5" TFT displej modelů Advance
- Modely Advance s pokročilými funkcemi a externím PT 100 teplotním čidlem pro kontrolu teploty míchaného media
- Sklíčidlo pro míchadla o průměru hřídele 1 až 13 mm, technologie OHS SmartChuck™ umožňuje nasadit míchadlo jednou rukou
- Technologie Speed Servo™ pro udržení konstantních otáček při změně viskozity
- Měření kroutícího momentu pro monitorování změny viskozity míchaného média
- Tlačítko zamknutí zabráňuje neúmyslné změně nastavených parametrů míchání
- Ochrana v případě přetížení, přehřátí a proudového přepětí
- Utěsněné pouzdro míchačky odpovídající stupni krytí IP 54 chrání vnitřní části před korozí i v silně agresivním prostředí
- Tichý provoz i při maximální rychlosti 2 000 otáček za minutu
- USB výstup pro připojení k PC, modely Advance se zabudovaným WIFI pro připojení k "VELP Hermes Cloud Platform"
- Prodloužená záruka 3 roky - stačí, když zakoupený přístroj zaregistrujete do 60 dnů na stránkách výrobce

[>>>](#)

Technické parametry

Model	OHS 20	OHS 40	OHS 60	OHS 100	OHS 200
Max.míchaný objem	25 l vody	25 l vody	40 l vody	100 l vody	100 l vody
Otáčky	30-2 000 ot./min	30-2 000 ot./min	30-2 000 ot./min	30-1 300 ot./min	6-400 / 30-2 000 ot./min
Přesnost otáček	1 ot./min	1 ot./min	1 ot./min	1 ot./min	1 ot./min
Počet rychlostních stupňů	1	1	1	1	2
Viskozita	10 000 mPa.s	25 000 mPa.s	50 000 mPa.s	70 000 mPa.s	100 000 mPa.s
Max. kroutící moment	20 Ncm	40 Ncm	60 Ncm	100 Ncm	200 Ncm
Displej	7místný LED	7místný LED	7místný LED (model Digital) 3,5" TFT (model Advance)	7místný LED (model Digital) 3,5" TFT (model Advance)	7místný LED (model Digital) 3,5" TFT (model Advance)
Konektor pro externí PT 100 čidlo	-	-	pouze model Advance	pouze model Advance	pouze model Advance
Teplotní rozsah	-	-	-10 až 350 °C (pouze model Advance)	-10 až 350 °C (pouze model Advance)	-10 až 350 °C (pouze model Advance)
Přesnost měření teploty	-	-	0,1 °C (pouze model Advance)	0,1 °C (pouze model Advance)	0,1 °C (pouze model Advance)
Přesnost měření kroutícího momentu	4-místný LED indikátor	4-místný LED indikátor	4-místný LED indikátor (model Digital) 1 Ncm (model Advance)	4-místný LED indikátor (model Digital) 1 Ncm (model Advance)	4-místný LED indikátor (model Digital) 1 Ncm (model Advance)

Model	OHS 20	OHS 40	OHS 60	OHS 100	OHS 200
Časovač	1 min až 99 hod 59 min	1 min až 99 hod 59 min	1 min až 99 hod 59 min	1 min až 99 hod 59 min	1 min až 99 hod 59 min
Bezpečnostní senzor vibrací	-	-	pouze model Advance	pouze model Advance	pouze model Advance
Výstup	USB	USB	USB (model Digital) USB a WIFI (model Advance)	USB (model Digital) USB a WIFI (model Advance)	USB (model Digital) USB a WIFI (model Advance)
Krytí	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Napájení	230 V / 50-60 Hz, 190 W	230 V / 50-60 Hz, 190 W	230 V / 50-60 Hz, 190 W	230 V / 50-60 Hz, 190 W	230 V / 50-60 Hz, 190 W
Rozměry (š x h x v)	90 x 235 x 285 mm	90 x 235 x 285 mm	90 x 235 x 285 mm	90 x 235 x 285 mm	90 x 235 x 315 mm
Hmotnost	4,1 kg	4,1 kg	4,1 kg	4,1 kg	4,6 kg



Míchačka hřídelová řady OHS

Model	Max.míchaný objem (l)	Katalogové číslo
Míchačka OHS 20 Digital	25	X201494
Míchačka OHS 40 Digital	25	X201493
Míchačka OHS 60 Digital	40	X201492
Míchačka OHS 60 Advance se sondou PT 100	40	X201482
Míchačka OHS 100 Digital	100	X201491
Míchačka OHS 100 Advance se sondou PT 100	100	X201481
Míchačka OHS 200 Digital	100	X201490
Míchačka OHS 200 Advance se sondou PT 100	100	X201480

Hřídelové míchačky řady OHS dodáváme s návodem pro použití, modely Advance navíc s nerezovým teplotním čidlem PT 100.

Příslušenství pro míchačky

Technické parametry

Délka stojanové tyče:	900 mm
Průměr stojanové tyče:	20 mm

Popis	Katalogové číslo
Stojan s podstavcem	X111302
Křížová svorka	X111301
Prodlužovací kabel pro teplotní sondu (délka 1 m)	X111063
Skleněná teplotní sonda	X111060
Svorka pro uchycení teplotní sondy	X100372



Stojan s podstavcem