

Míchačka magnetická bez topení CS151 a SS151 | STUART

Analogové míchačky s keramickou nebo nerezovou deskou s LED displejem pro indikaci rychlosti míchání

- Integrovaný úchyt přidržovací tyče v těle míchačky
- Dva modely a tři barevné varinty umožňují vybrat ideální míchačku do vaší laboratoře
- Analogový displej míchačky s proužkem LED diod pro zobrazení skutečné rychlosti míchání
- Modely CS151 se sklokeramickým povrchem s vynikající chemickou odolností
- Modely SS151 s robustní deskou z nerez oceli
- Představený ovládací modul odolný proti polití s povrchem z chemicky tvrzeného skla
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje
- Prodloužená záruka 3 roky

Technické parametry

Model	CS151	SS151
Max.míchaný objem	15 l vody	15 l vody
Otáčky	50-1250 ot./min	50-1400 ot./min
Materiál desky	sklokeramika	nerezová ocel
Rozměr desky	150 x 150 mm	150 x 150 mm
Příkon	4 W	4 W
Napájení	120-230 V, 50/60 Hz	120-230 V, 50/60 Hz
Rozměry (š x h x v)	182 x 300 x 85 mm	182 x 300 x 75 mm
Hmotnost	2,29 kg	2,29 kg



Míchačka magnetická bez topení CS151 a SS151 modré



Míchačka magnetická bez topení CS151 a SS151 bílá



Míchačka magnetická bez topení CS151 a SS151 černá

Model	Materiál desky	Otáčky (ot/min)	Barva	Katalogové číslo
Míchačka CS151	sklokeramika	50-1250	modrá	S020151.M
Míchačka CS151	sklokeramika	50-1250	bílá	S020151.B
Míchačka CS151	sklokeramika	50-1250	černá	S020151.K
Míchačka SS151	nerezová ocel	50-1400	modrá	S030151.M
Míchačka SS151	nerezová ocel	50-1400	bílá	S030151.B
Míchačka SS151	nerezová ocel	50-1400	černá	S030151.K
Přidržovací tyč SR1 (600 x 12 mm)	-	-	-	S009164

Míchačky dodáváme se dvěma kusy feromagnetických míchadel délky 25 mm a návodem.