

Míchačka magnetická pro velké objemy MegaMag Genie® | SCIENTIFIC INDUSTRIES

Analogové a digitální modely velmi výkonných míchaček bez topení pro míchání velkých objemů

- Tři modely - analogový nebo digitální model pro standardní míchání a digitální LR model pro aplikace vyžadující pomalé otáčky
- Použití silného Sm/Co magnetu spojeného s výkonným motorem umožňuje míchání velkých objemů i obtížně míchatelných medií
- Digitální modely s nastavením otáček na velkém displeji s krokem 10 ot./min a časovým spínačem
- Optoelektronicky softwarově řízený pomalý rozjezd digitálních modelů zaručuje maximální spojení mezi magnetem míchačky a míchadlem
- Pomalý rozjezd digitálního modelu brání náhodnému vylití míchané kapaliny
- Míchačky použitelné v termostatu i chladničce

Technické parametry

Model	MegaMag Genie®	MegaMag Genie Digital®	MegaMag Genie® LR Digital
Maximální míchaný objem	38 l vody	38 l vody	38 l vody
Otáčky	250 - 1 300 ot./min	250 - 1 300 ot./min	50 - 300 ot./min
Časový spínač	-	1 až 99 min, nebo kontinuálně	1 až 99 min, nebo kontinuálně
Max. délka magnetického míchadla	76 mm	76 mm	76 mm
Velikost horní plochy	305 x 305 mm	305 x 305 mm	305 x 305 mm
Materiál krytu	ABS/polykarbonat	ABS/polykarbonat	ABS/polykarbonat
Pracovní teplota	0 až 38 °C	0 až 38 °C	0 až 38 °C
Max. pracovní vlhkost	95 % RH	95 % RH	95 % RH
Napájení	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Celkové rozměry (š x h x v)	310 x 305 x 130 mm	310 x 305 x 130 mm	310 x 305 x 130 mm
Hmotnost	3 kg	3 kg	3 kg



MegaMag Genie



MegaMag Genie Digital



MegaMag Genie LR Digital

Model	Otáčky	Katalogové číslo
MegaMag Genie	250 až 1 300	Q532256
MegaMag Genie Digital	250 až 1 300	Q533256
MegaMag Genie LR Digital	50 až 300	Q533266