

Míchačka magnetická s podsvícenou plochou AMI 4 | VELP

Čtyřmístná analogová magnetická míchačka bez topení

- Podsvícená plocha umožňuje dokonalé sledování míchaného vzorku, částic v něm a změny barev
- Nezávislá elektronická regulace otáček pro každé míchací místo
- Pomalý rozběh zabraňuje vystříknutí míchané kapaliny, rychlé dosažení nastavené rychlosti
- Slný magnet typu PCM, jednofázový motor pro kontinuální použití, konstantní míchání i při nízkých otáčkách
- Kovová konstrukce krytá epoxydovým lakem odolným vůči kyselinám
- Prodloužená záruka 3 roky - stačí, když zakoupenou míchačku zaregistrujete do 60 dnů [na stránkách výrobce >>>](#)

Technické parametry

Maximální míchaný objem:	4 x 5 000 ml vody
Maximální otáčky:	1 100 ot/min
Vzdálenost mezi středy míchacích míst:	150 mm
Výkon:	4,8 W
Napájení:	100-240 V / 50-60 Hz
Rozměry (š x h x v):	600 x 270 x 55 mm
Hmotnost:	4,0 kg



Míchačka magnetická s podsvícenou plochou AMI 4

Popis	Katalogové číslo
Míchačka s podsvícenou plochou AMI 4	X204168