

Míchačka magnetická s podsvícenou plochou AMI | VELP

Jednomístná analogová magnetická míchačka bez topení

- Podsvícená plocha umožňuje dokonalé sledování míchaného vzorku, částic v něm a změny barev
- Ideální pro titrace především v případech kdy bod ekvivalence je doprovázen malou barevnou změnou
- Elektronická regulace zaručuje konstantní míchání i při nízkých otáčkách
- Pomalý rozběh zabraňuje vystříknutí míchané kapaliny, rychlé dosažení nastavené rychlosti
- Slný magnet typu PCM, jednofázový motor pro kontinuální použití
- Kovová konstrukce krytá epoxydovým lakem odolným vůči kyselinám
- Prodloužená záruka 3 roky - stačí, když zakoupenou míchačku zaregistrujete do 60 dnů na stránkách výrobce [>>>](#)

Technické parametry

Maximální míchaný objem na jednu pozici:	5 000 ml vody
Maximální otáčky:	1 100 ot/min
Výkon:	1,2 W
Napájení:	100-240 V / 50-60 Hz
Rozměry (š x h x v):	150 x 270 x 55 mm
Hmotnost:	1,2 kg



Míchačka magnetická s podsvícenou plochou AMI

Popis	Katalogové číslo
Míchačka s podsvícenou plochou AMI	X204167