

Míchačka magnetická s topením ARE-6 a AREX-6 Advanced | VELP

Výkonné analogové laboratorní magnetické míchačky s ohřevem

- Analogové nastavení otáček a teploty, na stupnicích lze odečítat přímo hodnoty v ot./min a °C
- Nezávislý bezpečnostní spínač topení zabraňuje neúmyslnému zapnutí ohřevu
- Elektronická regulace otáček, silný Alnico magnet zajišťuje vynikající periferní míchání
- Systém SpeedServo™ zaručuje konstantní otáčky i při změně zátěže
- Kontrolka horkého povrchu - svítí při teplotě vyšší než 50 °C
- Pomalé zvyšování rychlosti míchání brání náhodnému vylití míchané kapaliny
- Model ARE-6 se speciální povrchovou úpravou ploténky z Al slitiny odolné vůči chemikáliím
- Model AREX-6 s CerAlTop™ plotenkou z Al slitiny s keramickým povrchem s vynikající chemickou a mechanickou odolností
- Model AREX-6 s možností externí regulace teploty míchané kapaliny digitálním regulátorem VTF
- Prodloužená záruka 3 roky - stačí, když zakoupenou míchačku zaregistrujete do 60 dnů [na stránkách výrobce >>>](#)

Technické parametry

Maximální míchaný objem:	20 l vody
Otáčky:	30-1 700 ot/min
Maximální teplota:	370 °C
Přesnost modelu AREX -6:	±0,5 °C při použití regulátoru VTF
Průměr ploténky :	135 mm
Příkon:	630 W
Teplota prostředí:	5-40 °C
Krytí :	IP 42
Rozměry (š x h x v):	160 x 280 x 105 mm
Hmotnost:	2,6 kg



Míchačka magnetická s topením ARE-6



Míchačka magnetická s topením AREX-6

Model	Povrch	Max. míchaný objem (l)	Externí regulace	Katalogové číslo
ARE-6	Al slitina	20	ne	X205462
AREX-6	keramika	20	ano*	X205463

AREX-6 s regulátorem VTF	keramika	20	ano*	X215463
--------------------------	----------	----	------	---------

*S připojeným regulátorem VTF

Míchačku AREX-6 s digitálním regulátorem VTF dodáváme včetně stojanové tyče pro jeho uchycení

Kryt na míchačky ARE-6 a AREX-6 Advanced | VELP

- Ochranný kryt pro míchačky řady ARE-6 a AREX-6 Advanced

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Ochranný kryt pro míchačky řady ARE-6 a AREX-6 Advanced	1	X000335



Ochranný kryt pro míchačky řady ARE-6 a AREX-6 Advanced



Ochranný kryt pro míchačky řady ARE-6 a AREX-6 Advanced