

## Míchačka magnetická s topením digitální SHP-300 STUART

Míchačky s topnou ploténkou ze sklokeramiky nebo hliníkové slitiny. kompatibilní s regulační jednotkou SCT1

- Digitální displej míchačky pro teplotu ploténky a proužek LED diod pro zobrazení rychlosti míchání
- Modely CD152 se sklokeramickou ploténkou s vynikající chemickou odolností
- Modely SD152 s robustní ploténkou z hliníkové slitiny (Al/Si) krytou keramikou
- Představený ovládací modul odolný proti polití s povrchem z chemicky tvrzeného skla
- Zásuvka pro připojení externího teplotního regulátoru SCT1 pro přesnou regulaci teploty míchaného roztoku, pokud je jednotka zapojena, rozsvítí se LED kontrolka
- Kontrolka horkého povrchu bliká při teplotě topné desky vyšší než 50 °C až 30 minut i po vypnutí ohřevu
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje
- Integrovaný úchyt přidržovací tyče v těle míchačky
- Dva modely a tři barevné varianty umožňují vybrat ideální míchačku do vaší laboratoře
- Prodloužená záruka 3 roky

## Technické parametry

| Materiál ploténky                        | Sklokeramika      | Hliníková slitina (Al/Si) krytá keramikou |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Maximální objem míchané kapaliny         | 15 litrů vody     | 15 litrů vody                             |
| Otáčky                                   | 50-1250 ot./min   | 50-1400 ot./min                           |
| Rozměr ploténky                          | 150 x 150 mm      | 150 x 150 mm                              |
| Maximální teplota                        | 450 °C            | 325 °C                                    |
| Teplotní rozsah při regulaci pomocí SCT1 | 20-200 °C         | 20-200 °C                                 |
| Přesnost při použití regulátoru SCT1     | ±1,0 °C           | ±1,0 °C                                   |
| Topný výkon                              | 500 W             | 700 W                                     |
| Napájení                                 | 230 V, 50/60 Hz   | 230 V, 50/60 Hz                           |
| Rozměry (š x h x v)                      | 180 x 300 x 93 mm | 180 x 300 x 93 mm                         |



Míchačka magnetická s topením digitální CD152 a SD152 modrá



Míchačka magnetická s topením digitální CD152 a SD152 bílá



Míchačka magnetická s topením digitální CD152 a SD152 černá

| Materiál ploténky | Maximální teplota (°C) | Maximální otáčky (ot/min) | Barva | Katalogové číslo |
|-------------------|------------------------|---------------------------|-------|------------------|
| sklokeramika      | 450 °C                 | 1250                      | modrá | S040152.M        |
| sklokeramika      | 450 °C                 | 1250                      | bílá  | S040152.B        |
| sklokeramika      | 450 °C                 | 1250                      | černá | S040152.K        |
| Al slitina        | 325 °C                 | 1400                      | modrá | S050152.M        |
| Al slitina        | 325 °C                 | 1400                      | bílá  | S050152.B        |
| Al slitina        | 325 °C                 | 1400                      | černá | S050152.K        |
| -                 | -                      | -                         | -     | S009164          |

Míchačky dodáváme se dvěma kusy feromagnetických míchadel délky 25 mm a návodem.