

Míchačka magnetická s topením "Premium" CP152 a SP152 STUART

Plně digitální míchačky s topnou ploténkou ze sklokeramiky nebo hliníkové slitiny

- Míchačky s barevným 4" TFT displejem pro současné digitální zobrazení aktuálních a nastavených hodnot rychlosti míchání a teploty
- Možnost tvorby programů a ukládání individuálních teplotních a rychlostních profilů
- Funkce automatického měření rychlost nárůstu teploty pro optimalizaci rychlosti ohřevu na základě množství a povahy vzorku
- Dosažení nastavené teploty indikováno zvukovým signálem
- Modely CP152 se sklokeramickou ploténkou s vynikající chemickou odolností
- Modely SP152 s robustní ploténkou z hliníkové slitiny (Al/Si) krytou keramikou
- Představený ovládací modul odolný proti políť s povrchem z chemicky tvrzeného skla
- Konektor pro připojení externí teplotní PTFE sondy pro přímou regulaci teploty míchaného roztoku
- Kontrolka horkého povrchu bliká při teplotě topné desky vyšší než 50 °C až 30 minut i po vypnutí ohřevu
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje
- Integrovaný úchyt přidržovací tyče v těle míchačky
- Dva modely a osm barevných variant umožňují vybrat ideálně barevně sladěnou míchačku do vaší laboratoře
- Prodloužená záruka 3 roky

Technické parametry

Model	CP152	SP152
Maximální objem míchané kapaliny	15 litrů vody	15 litrů vody
Otáčky	50-2000 ot./min	50-2000 ot./min
Materiál ploténky	sklokeramika	hliníková slitina (Al/Si) krytá keramikou
Rozměr ploténky	150 x 150 mm	150 x 150 mm
Rozměr topné plochy	120 x 120 mm	150 x 150 mm
Maximální teplota	450 °C	325 °C
Teplotní rozsah při použití externí regulace	20-200 °C	20-200 °C
Přesnost při použití externí regulace	±1,0 °C	±1,0 °C
Topný výkon	500 W	700 W
Napájení	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Rozměry (š x h x v)	182 x 300 x 85 mm	182 x 300 x 90 mm
Hmotnost	2,68 kg	2,73 kg



Model	Materiál ploténky	Maximální teplota (°C)	Barva	Katalogové číslo
-------	-------------------	------------------------	-------	------------------

CP152	sklokeramika	450 °C	modrá	S060152.M
CP152	sklokeramika	450 °C	bílá	S060152.B
CP152	sklokeramika	450 °C	černá	S060152.Y
CP152	sklokeramika	450 °C	zelená	S060152.Z
CP152	sklokeramika	450 °C	červená	S060152.R
CP152	sklokeramika	450 °C	oranžová	S060152.O
CP152	sklokeramika	450 °C	fialová	S060152.F
CP152	sklokeramika	450 °C	růžová	S060152.P
SP152	Al slitina	325 °C	modrá	S070152.M
SP152	Al slitina	325 °C	bílá	S070152.B
SP152	Al slitina	325 °C	černá	S070152.Y
SP152	Al slitina	325 °C	zelená	S070152.Z
SP152	Al slitina	325 °C	červená	S070152.R
SP152	Al slitina	325 °C	oranžová	S070152.O
SP152	Al slitina	325 °C	fialová	S070152.F
SP152	Al slitina	325 °C	růžová	S070152.P