

Míchačka magnetická velkoobjemová MSL 50/25/8 Digital | VELP

Velkoobjemová digitální magnetická míchačka bez topení pro objemy 8, 25 nebo 50 litrů

- Digitální LCD displej
- Bezkomutátorový motor zajišťuje prvotřídní výkon a dlouhou životnost
- Pozvolný start při nízké rychlosti pro ochranu vzorků
- SpeedServoTM technologie zaručuje konstantní otáčky i při změně zátěže
- Integrovaný časovač, automatické zpětné míchání, možnost přerušení nastaveného režimu, bezpečnostní zámek, automatické vypnutí
- Kryt z rezistentní nerezové oceli umožňující snadnou vizualizaci částic a sledování barevných změn
- Zůstává studený i během nepřetržitého míchání

Technické parametry

Model	MSL 8 Digital	MSL 25 Digital	MSL 50 Digital
Maximální objem	8 l	25 l	50 l
Otáčky	40 - 1500 ot./min	40 - 1500 ot./min	20 - 1000 ot./min
Pracovní teplota	5-40 °C	5-40 °C	5-40 °C
Napájení	100-240 V / 50-60 Hz	100-240 V / 50-60 Hz	100-240 V / 50-60 Hz
Příkon	5 W	9 W	10 W
Rozměry (š x h x v)	168 x 60 x 183 mm	253 x 71 x 269 mm	354 x 77 x 369 mm
Hmotnost	0,95 kg	1,8 kg	4 kg



www.p-lab.cz

Míchačka magnetická velkoobjemová MSL

Model	Katalogové číslo
MSL 8 Digital	X203510
MSL 25 Digital	X203511
MSL 50 Digital	X203512