

Míchačka překlápěcí Rotax 6.8 | VELP

Překlápěcí "overhead" míchačka s upínáním pro láhve do objemu 2 l

- Elektronická regulace rychlosti otáčení, LCD displej
- Pro eluování pevných vzorků podle metod DIN

Technické parametry

Maximální kapacita:	6 láhví objemu 2 l
Otáčky:	0-30 ot/min
Maximální rozměry 2l láhve:	výška 280 mm, průměr 135 mm
Minimální výška 2l láhve:	220 mm
Maximální rozměry 1l láhve:	výška 270 mm, průměr 110 mm
Minimální výška 1l láhve:	200 mm
Napájení:	220-240 V/50-60 Hz
Příkon:	100 W
Rozměry (š x h x v):	665 x 470 x 520 mm
Hmotnost:	30 kg



Rotax 6.8 se skleněnými láhvemi



Rotax 6.8 s plastickými láhvemi

Popis	Katalogové číslo
Míchačka ROTAX 6.8	X100118
Výměnná upínací hlava pro 4 láhve objemu 1 l (2 ks)	X111023

ROTAX 6.8 dodáváme se standardní hlavou pro 6 láhví objemu 2 l, upínací hlavy pro 8 láhví 1 l nutno objednat samostatně