

Míchačka s digitálním nastavením teploty řady AREC | VELP

Míchačky s elektronickým regulačním panelem odděleným od topné ploténky

- Nastavení požadované teploty ploténky na LCD displeji
- Možnost externí regulace teploty digitálním regulátorem VTF, nebo pomocí PT100 teplotní sondy (pouze model AREC.X)
- Oddělený regulační panel zvyšuje bezpečnost provozu
- Keramický povrch zaručuje vynikající chemickou odolnost a snadné čištění
- Odrušená elektronická regulace otáček, silný magnet
- Bílý povrch usnadňuje sledování barevných změn

Technické parametry

Maximální míchané množství:	15 litrů vody
Otáčky:	max 1500 ot/min
Maximální teplota:	550 °C
Příkon:	800 W
Rozměry ploténky:	180 x 180 mm
Celkové rozměry (š x h x v):	203 x 344 x 94 mm
Hmotnost:	3,3 kg



Míchačka magnetická s keramickou ploténkou AREC



Míchačka magnetická s keramickou ploténkou AREC.X

Model	Externí regulace	Katalogové číslo
AREC	ne	X205010
AREC.X	ano*	X205060
AREC.X s teplotní Pt100 sondou	ano	X205061

*S připojenou teplotní sondou Pt100, nebo regulátorem VTF

Teplotní sonda a příslušenství pro model AREC.X | VELP

Teplotní sonda, stojanová tyč a držák sondy

Technické parametry

Maximální teplota s Pt100 sondou:	250 °C
Přesnost regulace s Pt100 sondou:	±1,0 °C
Materiál čidla:	chrom-niklová nerezová ocel, stabilizovaná titanem AISI 316 Ti
Rozměry sondy:	250 x 3 mm

Popis	Katalogové číslo
Nerez Pt100 teplotní sonda	X000227
Stojanová tyč se závitem	X001069
Držák teplotní sondy	X000004



Použití stojanové tyče, klemy a teplotního čidla

Digitální teplotní regulátor VTF | VELP

Mikroprocesorový regulátor teploty s externí nerez sondou pro míchačku AREX a AREC.X

- Aktuální teplota na LCD displeji, možnost zobrazení maximální dosažené teploty
- Nastavení času regulace teploty a možnost zobrazení zbývajících času
- Klema pro nasazení na tyč průměru 10-13 mm

Technické parametry

Rozsah externí regulace teploty:	-10 až +300 °C
Rozlišení:	0,2 °C
Přesnost:	±0,5 °C
Rozsah nastavení času regulace:	0-24 hod 59 min nebo kontinuálně
Rozměry nerez sondy:	250 x 3 mm
Napájení:	12 V stejnosměrně
Rozměry:	75 x 145 x 120 mm
Hmotnost:	300 g

Popis	Katalogové číslo
-------	------------------

Digitální regulátor s teplotní sondou	X111062
Prodlužovací kabel pro teplotní sondu (délka 1 m)	X111063
Skleněná teplotní sonda	X111060
Stojanová tyč se závitem	X001069



Digitální teplotní regulátor VTF