

Míchačka magnetická s topením řady AREX-5 Digital | VELP

Míchačka s digitálním nastavením rychlosti míchání a teploty s možností přímo regulovat teplotu míchaného roztoku

- Dva samostatné displeje pro nastavení rychlosti otáček a teploty ploténky pomocí dvou otočných knoflíků
 - Konektory pro připojení teplotního sondy Pt100, Pt1000 nebo digitálního regulátoru VTF pro přesné a reprodukovatelné natavení teploty míchaného media
 - Regulace teploty sondou umožňuje zvolit buď režim pomalého ohřevu optimalizující teplotní překmity, nebo režim pro maximální rychlost ohřevu se malými počátečními překmity
 - Elektronická regulace otáček, volba směru otáčení, systém SpeedServo™ zaručuje konstantní otáčky i při změně zátěže
 - Silný AlNiCo magnet zaručuje stejnou konstantní rychlost míchání ve všech vialkách umístěných v hliníkových blocích s více otvory
 - Led kontrolky pro indikaci připojení teplotní sondy a dosažení nastavené teploty
 - Varovný signál "Hot" na displeji při vypnutém topení po překročení teploty ploténky nad 50 °C (svítí i po vypnutí míchačky)
 - Ploténka z hliníkové slitiny pro rovnoměrné rozložení teplot na celé ploše
 - Keramický povrch ploténky zaručuje vynikající chemickou a mechanickou odolnost a snadné čištění
 - Kompaktní konstrukce z hliníkové slitiny krytá technopolymerem
 - Čtyři úrovně vybavení míchačky v závislosti na zvoleném příslušenství
 - Prodloužená záruka 3 roky - stačí, když zakoupenou míchačku zaregistrujete do 60 dnů [na stránkách výrobce](#)
- [>>>](#)

Technické parametry

Maximální míchané množství:	20 litrů vody
Maximální teplota:	310 °C
Rozlišení:	1 °C
Přesnost:	± 1.0 °C při použití sondy Pt100 nebo Pt1000 ± 0.5 °C při použití regulátoru VTF
Maximální nastavitelná teplota:	310 °C při použití externí sondy Pt100 nebo Pt1000 300 °C při použití regulátoru VTF
Průměr ploténky :	135 mm
Krytí :	IP 42
Příkon:	630 W
Napájení:	230 V / 50-60 Hz
Rozměry:	160 x 270 x 85 mm
Hmotnost:	1,7 kg



Magnetická míchačka AREX-5 Digital



Magnetická míchačka AREX-5 Digital s teplotní sondou



Magnetická míchačka AREX-5 Digital s teplotní sondou, stojanovou tyčí a držákem teplotní sondy



Magnetická míchačka AREX-5 Digital se stojanovou tyčí a regulátorem VTF

Popis	Katalogové číslo
Míchačka AREX-5 Digital	X205580
Míchačka AREX-5 Digital s teplotní sondou Pt100	X205581
Míchačka AREX-5 Digital s teplotní sondou Pt100, stojanovou tyčí a držákem teplotní sondy	X205583
Míchačka AREX-5 Digital s regulátorem VTF a stojanovou tyčí	X205582

Míchačku dodáváme komplet ve zvoleném vybavení s napájecím kabelem a návodem.

Příslušenství pro míchačku AREX-5 Digital

Popis	Katalogové číslo
Nerez Pt100 teplotní sonda 250 x 3 mm	X000227
Sklem potažené Pt100 teplotní sonda 250 x 5 mm	X000349
Nerez Pt1000 teplotní sonda 250 x 3 mm	X000458
Stojanová tyč se závitem	X001069
Držák teplotní sondy	X000004
Silikonový kryt	X000485



Nerezové teplotní čidlo Pt100



Teplotní čidlo Pt100 potažené sklem



Nerezové teplotní čidlo Pt1000



Stojanová tyč se závitem



Držák teplotního čidla



Silikonový kryt