



Míchadlo "Beakerliner" | BOLA

Magnetická míchadla axiálně uložená ve vodící kleci z PTFE

- Vodící klec míchadla brání cestování míchadla po dně a zajišťuje hladké otáčky i v nádobkách s nerovným dnem
- Části vodící klece působí jako překážky proudění míchané kapaliny a zvyšují efektivnost míchání

Technické parametry

Materiál míchadla:	feromagnetické jádro (Alnico 5) potažené PTFE
Materiál vodící klece :	PTFE
Teplotní stáblita:	-200 až +250 °C



Pro kádinky (ml)	Průměr klece (mm)	Výška klece (mm)	Průměr míchadla (mm)	Délka míchadla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
400	67	21	8	50	1	P362008
600	74	29	9	60	1	P362012
800, 1 000	85	29	9	70	1	P362014
2 000	103	32	10	80	1	P362016