

**Mikropipetovací balónek**

Pro plnění a vyprazdňování jednorázových kapilár

- Gumové zakončení pro těsné nasunutí kapiláry

**Technické parametry**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Materiál balónku: | silikonová guma        |
| Použití:          | kapiláry 0,5 až 100 µl |



Mikropipetovací balónek

| Popis                   | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-------------------------|-------------|------------------|
| Mikropipetovací balonek | 2           | H650101          |