

## Mikrostríkačky Hamilton řady 1700 Gas Tight

Plynotěsné stríkačky pro dávkování objemů v řádu mikrolitrů

- Pro použití v plynové a kapalinové chromatografii, při dávkování plynů a korozivních kapalin, v sérologii a biochemii

### Technické parametry

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Přesnost:               | <1 %              |
| Délka standardní jehly: | 51 mm             |
| Materiál jehly:         | nerezová ocel 304 |
| Zakončení pístu:        | PTFE těsnění      |

| Jehla         | Tvar špičky                                     | Použití                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ 2 (pst 2) | seříznutá v úhlu 10 - 12°, mírně ohnutá dovnitř | pro GC, díky ohnutí nevyřízne při propíchnutí do septa otvor |
| Typ 3 (pst 3) | kolmo seříznutá                                 | pro HPLC injektory a přesné dávkování na TLC desky           |



## Mikrostríkačka typ N

Stríkačky s jehlou zatmelenou do konce válce stríkačky

### Technické parametry

|         |      |
|---------|------|
| Balení: | 1 ks |
|---------|------|

| Stríkačka s jehlou typ 2 |                    |             |             |                  | Stríkačka s jehlou typ 3* |                    |             |             |                  |
|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| Typ stríkačky            | Celkový objem (μl) | Dělení (μl) | Gauge jehly | Katalogové číslo | Typ stríkačky             | Celkový objem (μl) | Dělení (μl) | Gauge jehly | Katalogové číslo |
| 1701 N                   | 10                 | 0,1         | 26s         | P880000          | 1701 N                    | 10                 | 0,1         | 26s         | P880075          |
| 1702 N                   | 25                 | 0,5         | 22s         | P880200          | 1702 N                    | 25                 | 0,5         | 22s         | P880275          |

|        |     |      |     |         |        |     |      |     |         |
|--------|-----|------|-----|---------|--------|-----|------|-----|---------|
| 1705 N | 50  | 0,5  | 22s | P880900 | 1705 N | 50  | 0,5  | 22s | P880975 |
| 1710 N | 100 | 1,0  | 22s | P881000 | 1710 N | 100 | 1,0  | 22s | P881075 |
| 1725 N | 250 | 5,0  | 22s | P881100 | 1725 N | 250 | 5,0  | 22s | P881175 |
| 1750 N | 500 | 10,0 | 22  | P881200 | 1750 N | 500 | 10,0 | 22  | P881275 |

Modely 1725 N a 1750 N v provedení LTN

## Mikrostríkačka typ RN

Stríkačky s přišroubovanou vyměnitelnou jehlou s plastovou ferulkou, po rozebrání je lze autoklávovat

## Technické parametry

Balení:

1 ks

| Stríkačka s jehlou typ 2 |                          |                |                |                     | Stríkačka s jehlou typ 3* |                          |                |                |                     |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Typ<br>stríkačky         | Celkový<br>objem<br>(μl) | Dělení<br>(μl) | Gauge<br>jehly | Katalogové<br>číslo | Typ<br>stríkačky          | Celkový<br>objem<br>(μl) | Dělení<br>(μl) | Gauge<br>jehly | Katalogové<br>číslo |
| 1701 RN                  | 10                       | 0,1            | 26s            | P880030             | 1701 RN                   | 10                       | 0,1            | 26s            | P880065             |
| 1702 RN                  | 25                       | 0,25           | 22s            | P880230             | 1702 RN                   | 25                       | 0,25           | 22s            | P880265             |
| 1705 RN                  | 50                       | 0,5            | 22s            | P880930             | 1705 RN                   | 50                       | 0,5            | 22s            | P880965             |
| 1710 RN                  | 100                      | 1,0            | 22s            | P881030             | 1710 RN                   | 100                      | 1,0            | 22s            | P881065             |
| 1725 RN                  | 250                      | 5,0            | 22s            | P881130             | 1725 RN                   | 250                      | 5,0            | 22s            | P881165             |
| 1750 RN                  | 500                      | 10,0           | 22             | P881230             | 1750 RN                   | 500                      | 10,0           | 22             | P881265             |

\*Model 1701 RN s jehlou typ 3 (kat. č. P880065) se dodává s jehlou Gauge 22s

Model 1725 RN s jehlou typ 3 (kat. č. P881165) se dodává s jehlou Gauge 22

## Mikrostríkačka typ LT

Stríkačky s kónusen Luer pro vyměnitelné jehly typu N a typu KF, dodávají se bez jehly, po rozebrání je lze autoklávovat

## Technické parametry

Balení:

1 ks

| Typ<br>stríkačky | Celkový<br>objem (μl) | Dělení<br>(μl) | Gauge<br>odpovídající jehly | Katalogové číslo |
|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| 1701 LT          | 10                    | 0,1            | 26s                         | P880001          |
| 1702 LT          | 25                    | 0,25           | 22s                         | P880201          |
| 1705 LT          | 50                    | 0,5            | 22s                         | P880901          |
| 1710 LT          | 100                   | 1,0            | 22s                         | P881001          |
| 1725 LT          | 250                   | 5,0            | 22s                         | P881101          |
| 1750 LT          | 500                   | 10,0           | 22                          | P881201          |

Jehly viz "Jehly pro stríkačky Hamilton" - nutno objednat samostatně

**Mikrostříkačka typ TLL**

Stříkačky s teflonovým kónusem Luer Lock pro vyměnitelné jehly typu N a typu KF, dodávají se bez jehly, po rozebrání je lze autoklávovat

**Technické parametry**

Balení: 1 ks

| Typ stříkačky | Celkový objem (µl) | Dělení (µl) | Gauge odpovídající jehly | Katalogové číslo |
|---------------|--------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 1705 TLL      | 50                 | 0,5         | 22s                      | P880920          |
| 1710 TLL      | 100                | 1,0         | 22s                      | P881020          |
| 1725 TLL      | 250                | 5,0         | 22s                      | P881120          |
| 1750 TLL      | 500                | 10,0        | 22                       | P881220          |

Jehly viz "Jehly pro stříkačky Hamilton" - nutno objednat samostatně