

Mikrostříkačky Hamilton řady 700

Pro dávkování malých objemů v chromatografii a sérologii

- Píst individuálně přizpůsobený vnitřnímu průměru stříkačky s tolerancí miliontin palce
- Pro neprecipitující a nekrytalizující organické vzorky, které neucpávají jehlu

Technické parametry

Přesnost:	< 1 %
Délka standardní jehly:	51 mm
Materiál jehly:	nerezová ocel 304
Materiál pístu :	nerezová ocel
Materiál stříkačky:	borosilikátové sklo

Jehla	Tvar špičky	Použití
Typ 2 (pst 2)	seříznutá v úhlu 10 - 12°, mírně ohnutá dovnitř	pro GC, díky ohnutí nevyřízne při propíchnutí do septa otvor
Typ 3 (pst 3)	kolmo seříznutá	pro HPLC injektory a přesné dávkování na TLC desky



Mikrostříkačky Hamilton řady 700

Mikrostříkačka typ N

Mikrostříkačky se ztmelenou jehlou do konce válce stříkačky, použití maximálně do 50 °C

Technické parametry

Balení:	1 ks
---------	------

Stříkačka s jehlou typ 2					Stříkačka s jehlou typ 3*				
Typ stříkačky	Celkový objem (µl)	Dělení (µl)	Gauge jehly	Katalogové číslo	Typ stříkačky	Celkový objem (µl)	Dělení (µl)	Gauge jehly	Katalogové číslo

75 N	5	0,05	26s	P887900	75 N	5	0,05	26s	P887908
701 N	10	0,10	26s	P880300	701 N	10	0,10	26s	P880365
702 N	25	0,25	22s	P880400	702 N	25	0,25	22s	P880465
705 N	50	0,5	22s	P880500	705 N	50	0,5	22s	P880565
710 N	100	1,0	22s	P880600	710 N	100	1,0	22s	P880665
725 N	250	2,5	22s	P880700	725 N	250	2,5	22s	P880765
750 N	500	5,0	22	P880800	750 N	500	5,0	22	P880865

*Stříkačka typ 701 N se špičkou jehly typ 3 se dodává s jehlou Gauge 22s

Stříkačka typ 725 N se špičkou jehly typ 3 se dodává s jehlou Gauge 22

Mikrostříkačka typ RN

Mikrostříkačky s přišroubovanou vyměnitelnou jehlou s plastovou ferulkou, po rozebrání lze stříkačky autoklávovat

Technické parametry

Balení:

1 ks

Stříkačka s jehlou typ 2					Stříkačka bez jehly				
Typ stříkačky	Celkový objem (μl)	Dělení (μl)	Gauge jehly	Katalogové číslo	Typ stříkačky	Celkový objem (μl)	Dělení (μl)	Gauge jehly	Katalogové číslo
75 RN	5	0,05	26s	P887930	75 RN	5	0,05	26s	P763401
701 RN	10	0,10	26s	P880330	701 RN	10	0,10	26s	P763501
702 RN	25	0,25	22s	P880430	702 RN	25	0,25	22s	P763601
705 RN	50	0,50	22s	P880530	705 RN	50	0,50	22s	P763701
710 RN	100	1,00	22s	P880630	710 RN	100	1,00	22s	P763801
725 RN	250	2,50	22s	P880730	725 RN	250	2,50	22s	P763901
750 RN	500	5,00	22	P880830	750 RN	500	5,00	22	P764001

Jehly pro stříkačky bez jehly a náhradní jehly viz "Jehly pro stříkačky Hamilton"

Mikrostříkačka typ LT

Mikrostříkačky zakončené Luer kónusem pro jehly typu N nebo typu KF, dodávají se bez jehly, po rozebrání lze stříkačky autoklávovat

Technické parametry

Balení:

1 ks

Typ stříkačky	Celkový objem (μl)	Dělení (μl)	Gauge odpovídající jehly	Katalogové číslo
701 LT	10	0,10	26s	P880301
702 LT	25	0,25	22s	P880401

705 LT	50	0,50	22s	P880501
710 LT	100	1,00	22s	P880601
725 LT	250	2,50	22s	P880701
750 LT	500	5,00	22	P880801

Jehly viz "Jehly pro stříkačky Hamilton" - nutno objednat samostatně