

Mini anemometr MS 82 | DOSTMANN

Pro kontrolu systémů vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC)

- Podsvícený displej, automatické vypnutí po 15 minutách nečinnosti
- Funkce HOLD a tlačítko pro maximální a průměrnou hodnotu
- 5 volitelných jednotek - metr/s, kilometr/hod, stopy/minutu, míle/hod, námořní míle/hod

Technické parametry

Rozsah měření:	0,4-25 m/s
Rozlišení:	0,01 m/s
Přesnost:	±(3% + 0,30 m/s)
Interval odečítání hodnot:	1 s
Napájení:	1 x 9 V bloková baterie
Rozměry (š x h x v):	54 x 34 x 165 mm
Hmotnost:	180 g



Popis	Katalogové číslo
Mini anemometer MS 82	D502882