

Mini hlukoměr MS 85 | DOSTMANN

Jednoduchý hlukoměr pro monitorování zvuku a kontrolu hladiny hluku přístrojů

- 1/2 palcový elektretový kondenzátorový mikrofón
- Podsvícený displej, automatické vypnutí po 15 minutách nečinnosti
- Funkce MAX HOLD a MIN HOLD, alarm při překročení hladiny 130 dB

Technické parametry

Rozsah:	40-130 dB
Rozlišení:	0,1 dB
Přesnost:	±3,5 dB
Frekvenční rozsah:	31,5 Hz až 8 KHz
Interval odečítání hodnot:	0,5 s
Napájení:	1 x 9 V bloková baterie
Prostředí:	0 až 40 °C, 10 až 90 % RH
Rozměry (š x h x v):	54 x 34 x 165 mm
Hmotnost:	180 g



Popis	Katalogové číslo
Mini hlukoměr MS 85	D502885

Součástí dodávky je ochranný kryt mikrofónu proti větru (pro měření za rychlosti větru nad 10 m/s) a baterie