

Mini vlhkoměr MS 83 | DOSTMANN

Kombinovaný přístroj pro měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu

- Velmi rychlý kapacitní snímač vlhkosti ze Švýcarska
- Duální podsvícený LCD displej pro současné zobrazení vlhkosti a teploty
- Funkce MAX HOLD a MIN HOLD, automatické vypnutí po 30 min nečinnosti

Technické parametry

Rozsah/rozlišení vlhkosti:	0,0 až 99 % RH / 0,1 % RH
Přesnost vlhkosti:	±3,5 % RH v rozsahu 20 % až 80 %, ±5 % RH v okrajových rozsazích
Rozsah/rozlišení teploty:	-20,0 až 60,0 °C / 0,01 °C
Přesnost teploty:	±1 °C v rozsahu 0 °C až 40 °C, ±2 °C v okrajových rozsazích
Doba odezvy:	15 sek (dosažení 90 % konečné hodnoty)
Prostředí:	0 až 50 °C, max 80 % RH nekondenzující
Napájení:	9 V bloková baterie
Životnost baterie:	48 hod nepřetržitého měření
Rozměry (d x š x v):	165 x 54 x 34 mm
Hmotnost:	210 g



Mini vlhkoměr MS 83

Popis	Katalogové číslo
Mini vlhkoměr MS 83	D502883