

## Nálevka pro laboratorní účely

Skleněná nálevka se zkoseným stonkem

- Stěny nálevky svírají úhel 60°

## Technické parametry

Materiál:

borosilikátové sklo



Nálevka pro laboratorní účely

| Průměr nálevky (mm) | Průměr stonku (mm) | Délka stonku (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 30                  | 6                  | 30                | 1           | T306023          |
| 35                  | 6                  | 35                | 1           | T306033          |
| 45                  | 6                  | 45                | 1           | T306035          |
| 55                  | 8                  | 55                | 1           | T306039          |
| 70                  | 8                  | 70                | 1           | T306043          |
| 75                  | 8                  | 75                | 1           | T306045          |
| 85                  | 9                  | 85                | 1           | B306046          |
| 100                 | 9                  | 100               | 1           | B306048          |
| 125                 | 16                 | 125               | 1           | B306051          |
| 150                 | 16                 | 150               | 1           | B306052          |
| 200                 | 24                 | 175               | 1           | B306054          |
| 250                 | 30                 | 175               | 1           | B306055          |
| 300                 | 34                 | 175               | 1           | B306056          |