

Nálevka rychlofiltrační TPX | BEL-ART

Autoklávovatelná nálevka s vnitřním spirálovitým žebrováním

- Vnitřní žebrování urychluje filtraci a brání vzniku vzduchových bublin mezi stěnou nálevky a filtrem
- Vnější vertikální žebrování zabraňuje přilnutí nálevky k hrdlu nádoby

Technické parametry

Materiál:	TPX
Maximální teplota:	170 °C



Nálevka rychlofiltrační

Průměr nálevky (mm)	Vnější průměr stonku (mm)	Vnitřní průměr stonku (mm)	Délka stonku (mm)	Průměr filtračního papíru (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
51	7,5	3,0	150	75 / 90	1	A146400
70	7,5	3,0	150	110 / 125	1	A146420
70	10,0	7,0	150	110 / 125	1	A146440
100	10,0	7,0	108	150 / 185	1	A146460
140	16,0	10,0	132	240 / 270	1	A146480
196	26,0	20,0	160	320 / 385	1	A146500