

## Odměrka kónická s výlevkou a reliéfní orientační stupnicí | KARTELL

Autoklávovatelná plastová odměrka z PP nebo TPX materiálu

- Široká základna pro lepší stabilitu
- Vhodné i pro styk s potravinami

### Technické parametry

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Materiál:                    | PP nebo TPX                        |
| Teplotní rozsah PP odměrky:  | 0 °C až 121 °C                     |
| Teplotní rozsah TPX odměrky: | 0 °C až 121 °C (krátkodobě 170 °C) |



Odměrka z PP materiálu



Odměrka z TPX materiálu

| PP         |             |            |             |                  | TPX        |             |            |             |                  |
|------------|-------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| Objem (ml) | Dělení (ml) | Výška (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo | Objem (ml) | Dělení (ml) | Výška (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
| 100        | 2           | 118        | 1           | K000422          | 100        | 2           | 117        | 1           | K001422          |
| 250        | 5           | 164        | 1           | K000423          | 250        | 5           | 162        | 1           | K001423          |
| 500        | 10          | 183        | 1           | K000424          | 500        | 10          | 183        | 1           | K001424          |
| 1000       | 20          | 263        | 1           | K000425          | 1000       | 20          | 263        | 1           | K001425          |