

Odparka rotační řady RE400 | COLE-PARMER STUART

Skleněná odparka s diagonálním, vertikálním nebo vymrazovacím typem chladiče

- Digitálně nastavitelná rychlost otáček
- Jednoduché ruční zvedání destilační jednotky s protizávažím, těsnění z PTFE plněného grafitem
- Odparka s diagonálním chladičem pro standardní destilace - model RE400
- Odparka s vertikálním chladičem pro destilace rozpouštědel s vyšším bodem varu - model RE401
- Odparka s vymrazovacím prstem chlazeným ledem pro destilace rozpouštědel s nízkým bodem varu - model RE402
- Modely se skleněnou částí potaženou plastem pro zvýšení bezpečnosti při práci s vakuem
- Vodní nebo olejovou digitální lázeň lze objednat jako příslušenství

Technické parametry

Otáčky:	10 až 310 ot/min
Destilační baňka :	1000 ml s NZ 29/32
Jímací baňka:	1000 ml s kulovým zábrusem
Maximální dosažitelné vakuum:	3 mm Hg
Výška zdvihu:	180 mm
Příkon:	50 W
Rozměry bez skleněné části (š x h x v):	385 x 335 x 470-610 mm



Diagonální rotační odparka RE400 s vodní lázní RE400DB



Vertikální rotační odparka RE401



Vymrazovací rotační odparka RE402

Model	Typ chladiče	Katalogové číslo
RE400	diagonální	S007300
RE401	vertikální	S007301
RE402	vymrazovací	S007302
RE400P	diagonální, potažený plastem	S007400
RE401P	vertikální, potažený plastem	S007401
RE402P	vymrazovací, potažený plastem	S007402

Odparku dodáváme jako funkční komplet sestávající z motorové části, chladiče, propojovací trubky, destilační a jímací baňky (1000 ml), plnicí trubky s kohoutem a zábrusových klem.

Modely RE400P, RE401P a RE402P mají chladič i destilační a jímací baňku potaženou plastem. Lze je použít pouze do teploty 80 °C a proto se nehodí pro použití s olejovou lázní RE400OB.

Vodní nebo olejovou lázeň objednávejte samostatně.

Lázeň digitální pro odparku | COLE-PARMER STUART

Vodní nebo olejová lázeň konstruovaná pro použití s odparkou řady RE400

- LED displej pro odečítání aktuální nebo nastavené teploty
- Teplotní Pt100 senzor pro přímé měření teploty kapaliny v lázni
- Vnitřní polokulovitá stěna lázně umožňuje snadné čištění
- Vnější kryt z chemicky odolného plastu, vodní lázeň s integrovaným držadlem

Technické parametry

Model	Vodní lázeň RE400DB	Olejová lázeň RE400OB
Nastavitelná teplota	teplota okolí až 90 °C	teplota okolí až 180 °C
Rozlišení	1 °C	1 °C
Přesnost	1 °C	1,5 °C pro vodu, 3 °C pro olejovou náplň
Objem	4,3 l	5 l
Vnitřní rozměry lázně (Ø x v)	220 x 120 mm	240 x 120 mm
Max. objem destilační baňky	2 l	3 l
Materiál lázně	nerez ocel	hliník potažený teflonem
Integrované držadlo	ano	ne
Příkon	1 400 W	1 400 W
Rozměry (š x d x v)	285 x 295 x 244 mm	282 x 282 x 244 mm
Hmotnost	3,9 kg	4,5 kg

Popis	Katalogové číslo
Vodní lázeň RE400DB pro odparku	S007303
Olejová lázeň RE400OB pro odparku	S007403

Nabídku na další příslušenství a náhradní díly vám rádi pošleme.



Vodní lázeň RE400DB pro odparku