

Papír filtrační pro kvalitativní analýzu MACHEREY-NAGEL

Filtrační papíry pro standardní kvalitativní analytické použití

- Rovné kruhové výseky a skládané filtry

Technické parametry

Plošná hmotnost: MN 615 70 g/m², MN 619 75 g/m², MN 618 140 g/m², MN 619 de 100 g/m², ostatní 85 g/m²

Maximální obsah popele: 0,1%

Materiál: 95% alfa-celulóza

Teplotní stabilita: do 130 °C

Balení: 100 ks

Typ	Přibližně odpovídá filtru	Charakteristika	Použití	Rychlost filtrace*	Tloušťka (mm)
MN 617 we	-	rychlý, extra řídký	velmi hrubé sraženiny	5	0,22
MN 617	No. 4	rychlý, řídký	hrubé sraženiny	9	0,20
MN 615	No. 1	středně rychlý, tenký	obecné použití pro vodu a vodné roztoky	22	0,16
MN 616	-	středně rychlý, nejběžnější filtr	středně hrubé částice	27	0,20
MN 618	No. 3	středně rychlý	středně hrubé částice	22	0,32
MN 616 md	No. 2	středně rychlý až pomalý	jemné sraženiny	55	0,20
MN 619	-	pomalý, hustý	jemné sraženiny	100	0,17
MN 619 eh	No.6	pomalý, hustý	jemné a velmi jemné sraženiny	140	0,17
MN 619 de	No. 5	velmi pomalý, extra hustý	velmi jemné sraženiny	195	0,20



Rovné kruhové výseky

Typ	Průměr (mm)	Katalogové číslo
MN 617 we	55	M435005
MN 617 we	70	M435007
MN 617 we	90	M435009
MN 617 we	110	M435011
MN 617 we	125	M435012
MN 617 we	150	M435015
MN 617 we	185	M435018
MN 617 we	240	M435024
MN 617	55	M434005
MN 617	70	M434007
MN 617	90	M434009
MN 617	110	M434011
MN 617	125	M434012
MN 617	150	M434015
MN 617	185	M434018
MN 617	240	M434024
MN 615	55	R287071
MN 615	70	R287171
MN 615	90	R287271
MN 615	110	R287371
MN 615	125	R287471
MN 615	150	R287571
MN 615	185	R287671
MN 615	240	R287771
MN 616	55	R287871
MN 616	70	R287971
MN 616	90	R288071
MN 616	110	R288171
MN 616	125	R288271
MN 616	150	R288371
MN 616	185	R288471
MN 616	240	R288571
MN 618	55	M436005
MN 618	70	M436007
MN 618	90	M436009
MN 618	110	M436011
MN 618	125	M436012
MN 618	150	M436015
MN 618	185	M436018
MN 618	240	M436024

MN 616 md	55	M433005
MN 616 md	70	M433007
MN 616 md	90	M433009
MN 616 md	110	M433011
MN 616 md	125	M433012
MN 616 md	150	M433015
MN 616 md	185	M433018
MN 616 md	240	M433024
MN 619 eh	55	R288671
MN 619 eh	70	R288771
MN 619 eh	90	R288871
MN 619 eh	110	R288971
MN 619 eh	125	R289071
MN 619 eh	150	R289171
MN 619 eh	185	R289271
MN 619 eh	240	R289371
MN 619 de	55	M439005
MN 619 de	70	M439007
MN 619 de	90	M439009
MN 619 de	110	M439011
MN 619 de	125	M439012
MN 619 de	150	M439015
MN 619 de	185	M439018
MN 619 de	240	M439024



Skládané filtry

Typ	Průměr (mm)	Katalogové číslo
MN 617	55	M534005
MN 617	70	M534007
MN 617	90	M534009
MN 617	110	M534011
MN 617	125	M534012
MN 617	150	M534015

MN 617	185	M534018
MN 617	240	M534024
MN 615	55	M531005
MN 615	70	M531007
MN 615	90	M531009
MN 615	110	M531011
MN 615	125	M531012
MN 615	150	M531015
MN 615	185	M531018
MN 615	240	M531024
MN 616	55	M532005
MN 616	70	M532007
MN 616	90	M532009
MN 616	110	M532011
MN 616	125	M532012
MN 616	150	M532015
MN 616	185	M532018
MN 616	240	M532024
MN 619 eh	55	M538005
MN 619 eh	70	M538007
MN 619 eh	90	M538009
MN 619 eh	110	M538011
MN 619 eh	125	M538012
MN 619 eh	150	M538015
MN 619 eh	185	M538018
MN 619 eh	240	M538024



Archy

Technické parametry

Balení:

100 ks

Typ	Rozměry (mm)	Katalogové číslo
-----	--------------	------------------

MN 615	500 x 500	M131050
MN 615	580 x 580	M131010
MN 616	580 x 580	M132010
MN 616 md	580 x 580	M133010
MN 617	580 x 580	M134010
MN 617 we	580 x 580	M135010
MN 618	580 x 580	M136010
MN 619 de	580 x 580	M139010
MN 619 eh	580 x 580	M138010