

Páska popisovací samolepicí

Technické parametry

Teplotní odolnost: min -73 °C, max +257 °C 30 min, +80 °C 24 hod

Délka : 36,6 m

Průměr otvoru : 76 mm

Materiál: Kraft papír, latexové lepidlo



Šířka pásky (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
12,7	bílá	1	A630005
12,7	červená	1	A631005
12,7	žlutá	1	A632005
12,7	zelená	1	A633005
12,7	modrá	1	A634005
12,7	oranžová	1	A635005
19,0	bílá	1	A630075
19,0	červená	1	A631075
19,0	žlutá	1	A632075
19,0	zelená	1	A633075
19,0	modrá	1	A634075
19,0	oranžová	1	A635075
25,4	bílá	1	A630010
25,4	červená	1	A631010
25,4	žlutá	1	A632010
25,4	zelená	1	A633010
25,4	modrá	1	A634010
25,4	oranžová	1	A635010

Držák na popisovací pásky

Držák s odtrhávací hranou a popisovací plochou pro několik pásek


- Držák s těžkou základovou deskou (model A) s protiskluznou úpravou pro postavení na stůl
- Ekonomický model B - držák bez desky, s otvory pro přišroubování na stůl
- Tři plastové disky oddělující jednotlivé role pásků pro snadné odvíjení

Technické parametry


Průměr otvoru pásky:	25 nebo 76 mm
Popisovací plocha:	10,2 x 15,2 cm
Rozměry držáku:	30 x 14 x 12 cm
Hmotnost - model A:	2,3 kg
Hmotnost - model B:	1,0 kg
Kapacita držáku:	max. 4 pásky šíře 25 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Držák pro postavení na stůl	1	A680000
Držák pro přišroubování na stůl	1	A680001
Plastové oddělovací disky	3	A680003

Držák se dodává se třemi plastovými disky v základním balení



Držák pro postavení na stůl



Držák pro přišroubování na stůl