

pH-metr přenosný 550 a 570 | JENWAY

Jednoduché robustní pH-metry pro rutinní měření

- Automatická dvoubodová kalibrace, automatické rozpoznávání pufrů
- Model 570 pro současné měření pH a teploty, nebo mV a teploty s velkým LCD displejem
- Manuální nebo automatická teplotní kompenzace (ATC)
- Pouzdro modelu 550 odolné proti zvýšené vlhkosti
- Model 550 pro současné měření pH a teploty s LCD displejem
- Model 570 v pouzdru s integrovaným pryžovým těsněním pro dokonalou vodotěsnost (IP 67)
- Ukazatel životnosti baterií trvale zobrazuje na displeji - pouze model 570

Technické parametry

Model	550	570
Rozsah pH	0,00 až 14,00 pH	-2,00 až 16,00 pH
Rozlišení pH	0,01 pH	0,01 pH
Přesnost pH	±0,05 pH	±0,02 pH
Rozsah mV	-	-1000 až 1000 mV
Rozlišení mV	-	1 mV
Přesnost mV	-	±1 mV
Teplotní rozsah	0 až 100 °C	-39,9 až 149,9 °C
Rozlišení teplot	0,1 °C	0,1 °C
Přesnost teplot	±0,5 °C	±0,4 °C (-10 až 70 °C)
Automatická kalibrace	pufrů 4,01, 7,01 nebo 10,01	pufrů 4,01, 7,01 nebo 10,01
Automatická teplotní kompenzace	0 až 60 °C	0 až 100 °C
Baterie	3 x 1,5V AAA	3 x 1,5V AAA
Životnost baterie	5 000 hod nepřetržitého provozu	2 500 hod nepřetržitého provozu
Automatické vypnutí	po 10 min nečinnosti	po 10 min nečinnosti
Teplota prostředí	0 až 50 °C	0 až 50 °C
Konektor pH elektrody	BNC	BNC
Konektor teplotní sondy	3,5 mm jack	vodotěsný šroubovací konektor Lumberg
Rozměry	56 x 25 x 128 mm	71 x 32 x 141 mm
Hmotnost	130 g	230 g



pH metr přenosný model 550



pH metr přenosný model 570

Model	Popis	Katalogové číslo
-------	-------	------------------

550	Přenosný pH metr pro měření pH a teploty	J550271
570	Přenosný pH metr pro měření pH nebo mV a teploty	J570271

pH metry dodáváme standardně s epoxydovou kombinovanou pH elektrodou (kat. č. J924001), ATC sondou, pufry pH 4,01, 7,01 a 10,1 v sáčku, naistalovanými bateriemi a návodem v přenosném kufříku. Přenosné pH metry Jenway 550 a 570 lze objednat i s jinou pH elektrodou, vyžádejte si nabídku.