

Ploténka digitální SD 300 a SD 500 | STUART

Topné ploténky pro ohřev velkých nádob nebo hromadný ohřev řady nádobek s přesným nastavením teploty povrchu ploténky

- Digitální nastavení teploty na LCD displeji s mikroprocesorovou regulací teploty
- Ploténka SD 300 umožňuje ohřev nádoby o objemu až 10 litrů
- Ploténka SD 500 umožňuje ohřev až 30 kádinek objemu 100 ml
- Kontrolka horkého povrchu svítí při teplotě vyšší než 50 °C
- Robustní deska z hliníkové slitiny (Al/Si)
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Model	SD 300	SD 500
Materiál povrchu	hliníková slitina (Al/Si)	hliníková slitina (Al/Si)
Rozměr topné desky	300 x 300 mm	500 x 300 mm
Maximální teplota	300 °C	300 °C
Nastavení teploty	po 1 °C	po 1 °C
Topný příkon	600 W	1500 W
Napájení	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Rozměry (š x h x v)	365 x 320 x 105 mm	520 x 365 x 130 mm
Hmotnost	6 kg	12 kg



Digitální topná ploténka SD 300

Model	Maximální teplota (°C)	Příkon (W)	Katalogové číslo
SD 300	300	600	S009300
SD 500	300	1500	S009500