

Ploténka digitální SD160 | STUART

- Digitální nastavení teploty na LCD displeji s mikroprocesorovou regulací teploty
- Kontrolka horkého povrchu svítí při teplotě vyšší než 50 °C
- Robustní deska z hliníkové slitiny (Al/Si)
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Materiál povrchu:	hliníková slitina (Al/Si)
Rozměry topné desky:	160 x 160 mm
Maximální teplota:	325 °C
Nastavení teploty:	po 1 °C
Kolísání teploty napříč deskou:	+mn0,2 °C při 37 °C, +mn1,0 °C při 150 °C
Teplotní stabilita:	+mn0,25 °C
Topný příkon:	700 W
Napájení:	230V, 50 Hz
Rozměry (š x h x v):	190 x 300 x 110 mm
Hmotnost:	2,5 kg



Digitální topná ploténka SD 160

Model	Maximální teplota (°C)	Příkon (W)	Katalogové číslo
SD 160	325	700	S009160