

Ploténka topná digitální CD150 a SD150 | STUART

Digitální topné ploténky kompatibilní s regulační jednotkou SCT1

- Ploténky s digitálním displejem pro zobrazení nastavené teploty
- Modely CD150 se sklokeramickou topnou deskou s vynikající chemickou odolností
- Modely SD150 s robustní topnou deskou z hliníkové slitiny (Al/Si) krytou keramikou
- Předsazený ovládací modul odolný proti polití s povrchem z chemicky tvrzeného skla
- Zásuvka pro připojení externího teplotního regulátoru SCT1 pro přesnou regulaci teploty míchaného roztoku, pokud je jednotka zapojena, rozsvítí se LED kontrolka
- Kontrolka horkého povrchu bliká při teplotě topné desky vyšší než 50 °C až 30 minut i po vypnutí ohřevu
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje
- Integrovaný úchyt přidržovací tyče v těle topné ploténky
- Dva modely a tři barevné varianty umožňují vybrat ideální míchačku do vaší laboratoře
- Prodloužená záruka 3 roky

Technické parametry

Model	CD150	SD150
Materiál topné desky	sklokeramický materiál	hliníková slitina (Al/Si) krytá keramikou
Rozměr topné desky	150 x 150 mm	150 x 150 mm
Rozměr topné plochy	120 x 120 mm	150 x 150 mm
Maximální teplota	450 °C	325 °C
Teplotní rozsah při regulaci pomocí SCT1	20-200 °C	20-200 °C
Přesnost při použití regulátoru SCT1	±1,0 °C	±1,0 °C
Topný výkon	500 W	700 W
Napájení	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rozměry (š x h x v)	182 x 300 x 85 mm	182 x 300 x 90 mm
Hmotnost	2,26 kg	2,31kg



Ploténka topná digitální CD150 a SD150 modrá



Ploténka topná digitální CD150 a SD150 Bílá



Ploténka topná digitální CD150 a SD150 černá

Model	Topná deska	Maximální teplota (°C)	Barva	Katalogové číslo
CD150	keramika	450 °C	modrá	S040150.M
CD150	keramika	450 °C	bílá	S040150.B
CD150	keramika	450 °C	černá	S040150.K
SD150	Al slitina	325 °C	modrá	S050150.M
SD150	Al slitina	325 °C	bílá	S050150.B
SD150	Al slitina	325 °C	černá	S050150.K
Přidržovací tyč SR1 (600 x 12 mm)	Přidržovací tyč SR1 (600 x 12 mm)	Přidržovací tyč SR1 (600 x 12 mm)	Přidržovací tyč SR1 (600 x 12 mm)	S009164