

Ploténka topná pro sušení mikroskel SW-200 | COLE-PARMER

Pro rychlé sušení až 50 mikroskopických skel

- Topná plocha s povrchem z černé silikonové gumy, 4 odstranitelné podélné opěrné tyčky
- Sušená skla lze položit na opěrné tyčky, opřít o ně jednou stranou nebo umístit přímo na plochu ploténky

Technické parametry

Teplotní rozsah:	10-100 °C
Minimální nastavitelná teplota:	10 °C nad teplotou místnosti
Napájení:	230V, 50/ 60Hz, 150 W
Rozměry (š x h x v):	390 x 180 x 95 mm
Hmotnost:	1,8 kg



Ploténka topná pro sušení mikroskel SW-200

Popis	Katalogové číslo
Ploténka topná pro sušení mikroskel SW-200	R.YL72.1