

Polarimetr P 1000 - LED | A. KRÜSS

Polarimetr s otočným hranolem pro běžné laboratorní měření


- Klasický způsob odečítání hodnot na dvojité kruhové stupnici
- Robustní konstrukce z hliníkové slitiny
- Součástí dodávky jsou polarimetrické trubice 100 a 200 mm

Technické parametry

Stupnice:	0-180°, dělení po 1°
Odečítání:	0,05° pomocí nonia
Zdroj světla:	LED s filtrem 589 nm
Délka polarimetrických trubic:	100 a 200 mm
Objem trubice 100 mm:	8 ml
Objem trubice 200 mm:	15 ml
Rozměr (š x h x v):	140 x 330 x 500 mm
Hmotnost:	4,3 kg



Polarimetr P 1000 - LED



Polarimetrické měřicí skleněné trubice PGR-100 a PRG-200

Popis	Katalogové číslo
Polarimetr P 1000 - LED	Q100000
Náhradní polarimetrická trubice 100 mm	Q100001
Náhradní polarimetrická trubice 200 mm	Q100002
Náhradní sodíková lampa	Q100003

Lze objednat celou řadu dalších polarimetrických trubic