

Popisovač laboratorní Edding

Vhodný pro precizní označení jemných a transparentních povrchů jako jsou sklíčka, zkumavky či Petriho misky

- Barva černá
- Voděodolný inkoust bez vůně
- Extrémně rychle zasychající, odolný vůči světlu i odírání
- Na plastu trvalý, na skle odstranitelný pomocí acetonu, etanolu, isopropanolu a metyletylketonu
- Stabilní v širokém rozsahu teplot (−183°C až +500°C)



Popisovač Edding

Design hrotu	Šířka stopy (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kulatý, jemný	1,0	10	R.HPE1.1
Kulatý, extra jemný	0,75	10	R.HPE2.1