

Popisovače laboratorní Edding ultra odolné

Pro permanentní značení téměř všech povrchů, ideální pro tmavé a transparentní materiály

- Neprůhledné
- Voděodolné a bez zápachu
- Odolné vůči ethanolu, standardním dezinfekčním prostředkům a isopropylu
- Bílá a měděná barva je navíc odolná vůči acetonu
- Teplotně odolné do 400 °C (bílá barva do více jak 1000 °C)
- Stabilní i vůči světlu, abrazi a venkovním podmínkám
- Aplikace: před použitím uzavřené pero protřepejte, poté otevřete, umístěte špičku hrotu na papír a ještě před samotným psaním opatrně zapumpujte nahoru a dolů



Popisovače laboratorní Edding ultra odolné

Typ	Šířka stopy (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kulatý hrot, tenký	1-2	černá	10	R.HPE3.1
Kulatý hrot, tenký	1-2	bílá	10	R.HPE4.1
Kulatý hrot, tenký	1-2	měděná	10	R.HPE5.1
Kovová objímka, extra tenký	0,8	černá	10	R.HPE6.1
Kovová objímka, extra tenký	0,8	bílá	10	R.HPE7.1
Kovová objímka, extra tenký	0,8	měděná	10	R.HPE8.1