

Příslušenství pro třepané vodní lázně | GRANT

Třepací držáky a další příslušenství pro lázně LSB 12, LSB 18 a OLS 26 Aqua Pro



Univerzální pérové držáky

Pro uchycení kulatých baněk, Erlenmeyerových baněk, kádinek a podobných nádob

- Držáky se silnými napnutými pružinami umožňují maximální variabilitu

Technické parametry

Nádoba	Maximální počet pro držák TU12	Maximální počet pro držák TU18	Maximální počet pro držák TU26
Baňka/láhev Duran 25 ml	24/25	44/45	39/45
Baňka/láhev Duran 50 ml	18/23	35/28	33/28
Baňka/láhev Duran 100 ml	10/14	18/18	18/18
Baňka/láhev Duran 150 ml	9/12	15/15	15/15
Baňka/láhev Duran 250 ml	6/9	11/15	11/15
Baňka/láhev Duran 500 ml	4/6	7/8	6/8
Baňka/láhev Duran 1 000 ml	2/5	4/6	3/6

Popis	Pro třepačku	Katalogové číslo
Univerzální držák TU12	LSB Aqua 12 Plus	G703612
Univerzální držák TU18	LSB Aqua 18 Plus	G703618
Univerzální držák TU26	OLS Aqua 26	G703626

Držák TU12 se dodává s 12 pružinami, držák TU18 a TU26 se dodávají se 14 pružinami (6 dlouhých a 8 krátkých)



Univerzální držák TU26



Univerzální držák TU26

Náhradní sada pružin

Pro maximální osazení držáků baňkami nebo láhvemi objemu 25, 50 a 100 ml je potřeba použít větší počet pružin

Technické parametry

Počet pružin v sadě:

16 (6 dlouhých a 10 krátkých)

Popis	Balení	Katalogové číslo
Náhradní sada pružin	1 sada*	G706600



Ploché držáky pro baňky

Držák s otvory pro uchycení pérových klem SC na baňky nebo držáku SH pro "deep well" destičku

Technické parametry

Klema	Použití	Maximální počet klem pro držák TF12	Maximální počet klem pro držák TF18	Maximální počet klem pro držák TF26
SC-25	baňka 25 ml	18	33	28
SC-50	baňka 50 ml	14	26	24
SC-100	baňka 100 ml	9	17	15
SC-250	baňka 250 ml	5	14	8
SC-500	baňka 500 ml	4	6	6
SC-1000	baňka 1 000 ml	2	4	4
SH-DWP	"deep well" destička	1	4	3

Popis	Pro třepačku	Katalogové číslo
Plochý držák TF12	LSB Aqua 12 Plus	G706612
Plochý držák TF18	LSB Aqua 18 Plus	G706618
Plochý držák TF26	OLS Aqua 26	G706626



Plochý držák TF18



Plochý držák TF26



Plochý držák TF26 osazený



Plochý držák TF26 osazený s baňkami

Klemy pro baňky a držák na "deep well" destičku

Pružné klemy pro přišroubování na plochý držák

- Klemy na různé velikosti baněk lze na držáku kombinovat

Technické parametry

Materiál:

plech z nerezové oceli

Minimální objem jamek "deep well" destičky :

2 ml

Typ	Klema pro baňku (ml)	Katalogové číslo
SC-25	25	G730025
SC-50	50	G730050
SC-100	100	G730100
SC-250	250	G730250
SC-500	500	G730500
SC-1000	1 000	G731000



Držáky na stojánky

Držák pro stojánky na zkumavky typu SR

Popis	Pro třepačku	Kapacita držáku	Katalogové číslo
Držák na stojánky TS12	LSB Aqua 12 Plus	3 stojánky	G704612
Držák na stojánky TS18	LSB Aqua 18 Plus	5 stojánků	G704618
Držák na stojánky TS26	OLS Aqua 26	5 stojánků	G704626



Držák stojánků TS26

Stojánky na zkumavky typu SR

Pro uchycení do stojánkového držáku

Technické parametry

Materiál: plech z nerezové oceli

Stojánek	Zkumavky	Počet zkumavek	Katalogové číslo
SR-10	10 mm	48	G231810
SR-13	13 mm	44	G231813
SR-16	16 mm	24	G231816
SR-19	19 mm	21	G231819
SR-25	25 mm	12	G231825
SR-30	30 mm	10	G231830

SR-SE	0,5 ml	119	G231805
SR-LE	1,5 ml	48	G231885



Stojánek SR-10



Stojánek SR-13



Stojánek SR-16



Stojánek SR-19



Stojánek SR-25



Stojánek SR-SE

Perforované držáky

Plochý držák bez pojezdu pro umístění baněk a stojánků do lázně bez třepání

Popis	Pro lázeň	Katalogové číslo
Perforovaný držák SBT12	LSB Aqua 12 Plus	G705612
Perforovaný držák SBT26	LSB Aqua 18 Plus a OLS Aquva 26	G703665



Perforovaný držák



Perforovaný držák SBT26

Sedlová víka

Náhradní sedlová polykarbonátová víka a víka z nerez oceli

- Použití sedlového víka se doporučuje pro práce při teplotách nad 60 °C
- Zabraňuje nadbytečnému odpařování vody a odkapávání kondenzátu do ohřívaných nádobek

Polykarbonátové víko			Nerezové víko		
Lázeň	Typ	Katalogové číslo	Lázeň	Typ	Katalogové číslo
LSB 12	AQL12	G603112	LSB 12	LU14	G603514
LBS 18	AQL26	G603126	LBS 18	LU28	G603528
OLS 26	AQL26	G603126	OLS 26	LS200	G603645



Polykarbonátové průsvitné víko



Nerezové víko