

Příslušenství pro váhy Sartorius řady Practum® a Quintix®

- Tiskárna na termocitlivý papír, po připojení přes USB je rozpoznána automaticky

Technické parametry

Rychlost tisku:	100 mm/s
Průměr roličky papíru:	max 80 mm
Šířka papíru:	57,5 ± 0,5 mm
Šířka tisku:	max 56 mm
Napájení:	24 V DC, 1,5 A adaptér
Rozměry (š x h x v):	125 x 200 x 125 mm
Hmotnost:	1,2 kg



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Tiskárna YPD40 na termocitlivý papír	1	I445441
Papír pro tiskárnu YPD40	5 roliček	I445641
Propojovací kabel miniUSB/USB A	1	I445541

Tiskárnu dodáváme včetně propojovacího kabelu, 1 roličky papíru a síťového adaptéru