

Pumpa peristaltická ECOLINE | ISMATEC

Výkonná peristaltická mikroprocesorová čerpadla

- Bezpečnostní vypínač otevřeného krytu rotoru
- Průhledný kryt rotoru umožňuje jeho otevření o 180°
- Výměnné rotory pro modely VC-280 a VC-380
- Analogový interface
- Přesné a reprodukovatelné nastavení rychlosti dvoumístným potenciometrem
- Odolná konstrukce z nerez oceli

Technické parametry

Otáčky:	3,5 - 350 ot/min
Přetlak:	max. 1,5 bar při 350 ot/min
Příkon motoru:	100 W
Rozměry:	250 x 168 x 140 mm
Rozměry model VC-MS/CA8-6:	300 x 158 x 140 mm
Hmotnost:	cca 5 kg



Pumpa peristaltická ECOLINE VC280



Pumpa peristaltická ECOLINE VC380

Model	Katalogové číslo
VC-280	M777910
VC-380	M777912

*Součástí dodávky je standardní rotor pro hadičky 1,6 mm.

**Rotory nelze měnit, nemá bezpečnostní vypínač krytu rotoru.

Výměnné rotory pro modely VC-280 a VC-380

- Rotory se třemi přítlačnými válci - utlumení pulzace, nižší průtoky
- Rotory pro hadičky o síle stěny 2,4 mm pro větší přetlak
- Výměna rotoru během několika vteřin



Příslušenství