

## Semimikrováhy analytické Equinox | ADAM EQUIPMENT

Pokročilé semimikrováhy s velkým barevným dotykovým displejem a váživostí až 220 g

- Snadné odečítání výsledků a ovládání pokročilých funkcí díky velkému 5" dotykovému displeji
- Automatická interní kalibrace
- Miska z nerezové oceli o průměru 80 mm
- Provádí statistiku z posledních 500 naměřených hodnot (maximální, minimální, průměrná hodnota, směrodatná odchylka...)
- Tiskový výstup s datem a časovým údajem, odpovídající protokolům dle GLP
- Databáze až pro 3000 postupů
- Funkce pro ověření předdefinované váhy se zvukovým signálem
- Dynamické vážení pro vážení tekutin a zvířat
- Funkce počítání kusů, procentuální vážení, se sadou pro měření hustoty lze měřit hustotu vzorku
- Pro připojení k počítači a tiskárně slouží rozhraní RS-232, USB port pro rozšíření paměti
- Prodloužená záruka 5 let

### Technické parametry

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Doba stabilizace:    | 6 s                                                                                     |
| Jednotky vážení:     | g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, uživatelem nastavená jednotka |
| Displej:             | 4,9" barevný dotykový, 800 × 480 pixelů                                                 |
| Provozní teplota:    | 15-30 °C                                                                                |
| Napájení:            | síťový adaptér 24 V, 50/60 Hz, 500 mA                                                   |
| Rozměry (š × h × v): | 224 × 374 × 338 mm                                                                      |



Semimikrováhy analytické Equinox



Semimikrováhy analytické Equinox

| Model    | Váživost (g) | Rozlišení (mg) | Reproduk. (mg) | Linearita (mg) | Katalogové číslo |
|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| EAB 125i | 62/120       | 0,01 / 0,1     | 0,02/0,1       | 0,1/0,2        | D690125          |
| EAB 225i | 82/220       | 0,01 / 0,1     | 0,02/0,1       | 0,1/0,2        | D690225          |