

Silikonový olej M 100

Středně viskózní

Technické parametry

Viskozita (25 °C):	95-105 mm ² /s
Hustota (25 °C):	0,962-0,970 g·cm ⁻³
Bod tání:	~ -50 °C
Bod vzplanutí:	~ 300 °C

Silikonový olej M 100**Technické parametry**

Povrchové napětí:	20,9 mN/m
-------------------	-----------

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 100	250 ml	R.4025.5
Silikonový olej M 100	1 kg	R.4025.1
Silikonový olej M 100	5 kg	R.4025.2
Silikonový olej M 100	10 kg	R.4025.3
Silikonový olej M 100	25 kg	R.4025.4

Silikonový olej M 100 stabilizovaný

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 100 stabilizovaný	25 kg	R.A528.1

Silikonový olej MPH 100

farmaceutická kvalita

Technické parametry

IR spektrum:	vyhovuje
UV spektrum:	vyhovuje
Těžké kovy:	max. 0,0005 %

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej MPH 100	25 kg	R.6822.1