

Silikonový olej M 1000

Středně viskózní

Technické parametry

Viskozita (25 °C):	950-1050 mm ² /s
Hustota (25 °C):	0,97-0,98 g·cm ⁻³
Bod tání:	~ -50 °C
Bod vzplanutí:	~ 320 °C

Silikonový olej M 1000**Technické parametry**

Povrchové napětí:	21,2 mN/m
-------------------	-----------

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 1000	250 ml	R.4045.5
Silikonový olej M 1000	1 kg	R.4045.1
Silikonový olej M 1000	5 kg	R.4045.4
Silikonový olej M 1000	10 kg	R.4045.3
Silikonový olej M 1000	25 kg	R.4045.2

Silikonový olej MPH 1000

farmaceutická kvalita

Technické parametry

IR spektrum:	vyhovuje
UV spektrum:	vyhovuje
Těžké kovy:	max. 0,0005 %

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej MPH 1000	25 kg	R.2190.3